

# PHILIPS

Bec cu filament mat  
200 W A95 E27

LED

6500 K

3.452 lm

15000 h



8718699764678



## Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

### Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

### Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

### Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

# Repere

## Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum

vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

**Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore**



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

## Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Becul LED de la Philips pentru activități cotidiene este perfect pentru necesitățile dvs. de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performanță la care vă așteptați de la LED-urile Philips, la un preț accesibil.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +45 °C
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Garantie

- Perioadă de garanție: 2 ani

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 6500 K
- Flux luminos nominal: 3452 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0,5
- Cod culoare: 865 | CCT of 6500K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 6500
- Flux luminos: 3.452 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 150,00

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

**Alte caracteristici**

- În conformitate cu RoHS: Da

**Informații ambalaj**

- EAN: 8718699764678
- EOC: 871869976467800
- Titlu produs: LED classic 200W A95 E27 CDL FR ND 1PF/4

**Putere**

- Factor de putere (fracție): 0.51

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 200
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D
- Putere: 23
- Consum de energie kWh/1000 h: 23

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime totală: 165 mm
- Lungime totală: 165 mm
- Lățime totală: 95 mm

**Valori nominale**

- Durată de viață nominală: 15.000

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60
- Diametru: 95 mm
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 374910
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pălpâire (PstLM): 1
- Frecvență linie: 50 to 60
- Baza elementului de fixare: E27

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718699764678
- Greutate netă: 0,1 kg
- Greutate brută: 0,16 kg
- Înălțime: 22,6 cm
- Lungime: 10,2 cm
- Lățime: 13 cm



Data apariției: 2026-07-01  
Versiune: 0.424

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)