

PHILIPS

Capsulă 20 W
Capsulă G4

LED

2700 K

210 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8718699767518



Bucurați-vă de lumină albă caldă cu LED

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 80% a consumului de energie

Lumină dincolo de iluminare

- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Repere

Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuinței.

Reducere de până la 80% a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile la energie oferite de LED-uri, fără sacrificii în ceea ce privește calitatea luminii. Reduceți instantaneu consumul de energie cu peste 80% prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau cu halogen existente

Un LED simplu, pentru utilizare zilnică



Becul LED de la Philips pentru utilizare zilnică este perfect pentru necesitățile tale de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performanța la care te aștepti de la tehnologia LED, la un preț accesibil.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Capsulă nedirecțională
- Soclu: G4
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Cu variatoare speciale
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înălțime: 4 cm
- Lățime: 1,5 cm

Design și finisaj

- Material: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 210 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase

Alte caracteristici

- Eficacitate: 100 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8718699767518
- EOC: 871869976751800
- Titlu produs: LED 20W G4 WW 12V Dim SRT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.8
- Tensiune: 12V AC electronic V
- Putere: 2,1 W
- Putere echivalentă: 20 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 4 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 374870

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699767518
- Greutate netă: 0,01 kg
- Greutate brută: 0,01 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 2,5 cm
- Lățime: 6,3 cm
- Număr material (12NC): 929002389458



Data apariției: 2024-04-15
Versiune: 0.271

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com