

PHILIPS

Bec 75 W A60 E27

LED

6500 K

1055 lm

15000 h



8718699769369



Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Becurile Philips cu LED-uri asigură o lumină albă rece, o durată de viață excepțional de lungă și economisirea semnificativă și imediată a energiei. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

Repere

Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire. Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru casa dvs.

Formă și dimensiuni similare cu cele ale becului standard cu incandescență



Datorită formei sale frumos proiectate și dimensiunilor familiare, acest bec cu LED standard oferă iluminat contemporan și economii de energie. Înlocuitorul durabil perfect pentru becurile tradiționale standard, cu incandescență. Brad, revizuieste din

nou acest text pentru toate acestea. Nu sună bine.

Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 200
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 6500 K
- Flux luminos nominal: 1055 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0,5
- Cod culoare: 865 | CCT of 6500K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 105

Diverse

- EyeComfort: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8718699769369
- EOC: 871869976936901
- Titlu produs: LED 75W A60 E27 CDL FR ND 1SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220–240 V
- Putere echivalentă: 75
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Putere: 10
- Consum de energie kWh/1000 h: 10

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 110 mm
- Lungime totală: 110 mm
- Lățime totală: 60 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50–60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 391851

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699769369
- Greutate netă: 0,07 kg
- Greutate brută: 0,1 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.293

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com