

# PHILIPS

Bec 60 W A60 E27

LED

4000 K

806 lm

15000 h



8718699769840



## Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Becurile Philips cu LED-uri asigură o lumină albă rece, o durată de viață excepțional de lungă și economisirea semnificativă și imediată a energiei. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

### Lumină de înaltă calitate

- Concepute pentru confortul ochilor dvs.

### Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale becurilor standard cu incandescență

### Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

# Repere

## LED-uri blânde, odihnitoare pentru ochi



Este ușor de observat cum iluminatul puternic obosește ochii. Lumina prea puternică produce efectul de orbire.

Cea prea slabă produce pâlpare. Acum vă puteți ilumina universul cu LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru casa dvs.

## Înlocuiește becurile standard cu incandescență

Cu designul său minunat și forma familiară, acest bec economic cu LED este înlocuitorul durabil perfect pentru becurile cu incandescență tradiționale.

## Durată de viață medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

## Dimensiunile becului

- Înălțime: 11 cm
- Lățime: 6 cm

## Design și finisaj

- Material: Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

## Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 840 | CCT of 4000K

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

## Alte caracteristici

- Eficacitate: 107 lm/W

## Informații ambalaj

- EAN: 8718699769840
- EOC: 871869976984000
- Titlu produs: LED 60W A60 E27 CW FR ND 1PF/10

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 7,5 W
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F

#### Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 11 cm

#### Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 391871



Data apariției: 2024-10-10  
Versiune: 0.198

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)