

PHILIPS

Bec 40;18;9 W B35
E14

LED


2700/2500/2200 K

470;180;90 lm

15000 h



8718699772154



O lampă. Întrerupătorul dvs. Trei setări de lumină.

Schimba i atmosfera camerei pentru a se potrivi cu orice face i. Cu ajutorul lămpii Philips SceneSwitch cu LED, po i schimba cu ușurin ă setarea de la lumină strălucitoare, la lumină naturală și la strălucire caldă confortabilă. Tot ce ai nevoie este întrerupătorul existent.

Lumină dincolo de iluminare

- Trei setări de lumină
- Nu este necesar niciun variator și nicio instala ie suplimentară

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor tăi

Repere

Trei setări de lumină (SSDL)

Bec de schimb multifuncțional care comută între trei niveluri diferite de luminozitate a luminii naturale, cu ajutorul întrerupătorului dvs. existent.

Plug and play



Nu necesită instalare suplimentară sau un întrerupător cu variator. Acest bec nu este adecvat utilizării cu variatoare. Dacă se utilizează cu un variator, reglați setarea variatorului la luminozitate 100%.

Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat modul în care iluminatul necorespunzător poate obosi ochii. Dacă este prea puternic, creează efectul de orbire. Dacă este prea slab, ai parte de pălpăire. Acum îți poți lumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianță perfectă pentru locuința ta.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lumânare nedirecțională
- Soclu: E14
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,6 cm
- Lățime: 3,55 cm

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700/2500/2200 K
- Flux luminos nominal: 470, 180, 90 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700, 2500, 2200 K
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 94,00 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: SceneSwitch

Alte caracteristici

- Eficacitate: 94 lm/W
- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8718699772154
- EOC: 871869977215400
- Titlu produs: LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.5

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 40;18;9 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Consum de curent: 5, 2,5, 1 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,6 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Diametru: 35,5 mm
- Număr de înregistrare EPREL: 739281
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Valoare pălpăire (PstLM): 0,9
- Frecvență de linie: 50 to 60 Hz
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Baza elementului de fixare: E14

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699772154
- Greutate netă: 0,01 kg
- Greutate brută: 0,03 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 4,6 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2025-06-13
Versiune: 0.367

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com