

PHILIPS

Spot 120 W R7S

LED

3000 K

2.000 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8718699773694



Lumină LED liniară cu putere reglabilă, fascicul cu unghi de 300°

Această lampă inovatoare liniară cu LED este înlocuitorul perfect al lămpilor cu halogen R7S, depășindu-le cu mult în materie de eficiență energetică.

Lumină de înaltă calitate

- Lumină rece, energizantă

Repere

3500 K [Lămpi LED]



Acest bec are o temperatură de culoare de 3500 K, oferind o lumină rece, energizantă, perfectă pentru crearea unei ambianțe primitoare, în care să vă invitați prietenii sau să vă relaxați cu o carte.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector nedirecțional
- Soclu: R7s
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Material bec: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 3000 K
- Flux luminos nominal: 2000 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Cod culoare: 830 | CCT of 3000K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 142

Diverse

- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Reglabil

Informații ambalaj

- EAN: 8718699773694
- EOC: 871869977369400
- Titlu produs: LED 120W R7S 118mm WH D SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.8
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 120
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D
- Putere: 14
- Consum de energie kWh/1000 h: 14

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 118 mm
- Lungime totală: 118 mm
- Lățime totală: 29 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 397582

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699773694
- Greutate netă: 0,09 kg
- Greutate brută: 0,11 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 3 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.520

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com