

# PHILIPS

Spot 40 W GX53

LED

2700 K

500 lm

15000 h



8718699773717



## Iluminat de eviden iere cu LED durabil, cu un fascicul concentrat

Becurile standard cu LED de la Philips asigură un iluminat de jur împrejur, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

### Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

# Repere

## Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuin ei.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: GX53
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 500 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0,4
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 90

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

## Informații ambalaj

- EAN: 8718699773717
- EOC: 871869977371700
- Titlu produs: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

## Consum de energie

- Factor de putere: 0,5
- Tensiune: 220-240 V
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Putere: 5,5
- Consum de energie kWh/1000 h: 6

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 26 mm
- Lungime totală: 25,5 mm
- Lățime totală: 75 mm

## Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 391874

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

#### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699773717
- Greutate netă: 0,03 kg
- Greutate brută: 0,05 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 7 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.474

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)