

# PHILIPS

Reflector 30 W R39  
E14

LED

2700 K

150 lm

15000 h



8718699773755



## Iluminat de eviden iere cu LED durabil, cu un fascicul concentrat

Acest bec cu LED cu lumină direc ională oferă un fascicul concentrat de lumină albă caldă și este un excelent înlocuitor pentru lămpile cu reflector tradi ionale

### Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

# Repere

## Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuin ei.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direc ional
- Soclu: E14
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

## Rezisten ă

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de via ă nominală: 15.000

## Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 150 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 83

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort

## Informa ii ambalaj

- EAN: 8718699773755
- EOC: 871869977375500
- Titlu produs: LED CLA 30W R39 E14 WW 36D RF ND SRT4

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 30
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): F
- Putere: 1,8
- Consum de energie kWh/1000 h: 2

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Înăl ime totală: 65 mm
- Lungime totală: 65 mm
- Lă ime totală: 39 mm

#### Valori nominale

- Intensitate de vârf nominală: 250 cd

#### Service

- Garanție: 2 ani

#### Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 397586

#### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

#### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte:  
No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699773755
- Greutate netă: 0,03 kg
- Greutate brută: 0,05 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 4,6 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-07-01  
Versiune: 0.262

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)