

PHILIPS

Reflector 60 W R80
E27

LED

2700 K

345 lm

15000 h



8718699773854



Iluminat de eviden iere cu LED durabil, cu un fascicul concentrat

Aceast bec cu LED cu lumină direc ională oferă un fascicul concentrat de lumină albă caldă și este un excelent înlocuitor pentru lămpile cu reflector tradi ionale

Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Repere

Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuin ei.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direc ional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

Rezisten ă

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de via ă nominală: 15.000

Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 345 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.4
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 86

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort

Informa ii ambalaj

- EAN: 8718699773854
- EOC: 871869977385400
- Titlu produs: LED CLA 60W R80 E27 WW 36D ND RF 1PF/4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 60
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): F
- Putere: 4
- Consum de energie kWh/1000 h: 4

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înăl ime totală: 112 mm
- Lungime totală: 112 mm
- Lă ime totală: 80 mm

Valori nominale

- Intensitate de vârf nominală: 620 cd

Specifica ii tehnice

- Frecven ă: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 397592

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte:
No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699773854
- Greutate netă: 0,14 kg
- Greutate brută: 0,22 kg
- Înăl ıme: 18,2 cm
- Lungime: 8,7 cm
- Lă ıme: 13 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.250

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com