

PHILIPS

Spot 20 W MR11
GU4

LED

2700 K

184 lm

25000 h



8718699774059



Bucura i-vă de lumină albă caldă cu LED

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul de evidență

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor tăi

Repere

Durată de via ă medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de via ă de până la 15.000 de ore, po i reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te po i bucura de o solu ie de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Perfect pentru iluminatul de eviden iere



Oferind iluminat modern, cu o putere luminoasă familiară cu unghi larg (36 de grade), acest spot cu LED este potrivit atât pentru iluminatul de accent, cât și pentru iluminatul general. Poate fi folosit pentru instala iile de iluminat încastrate în tavan sau instala iile de iluminat pe șină și este ideal pentru utilizare în bucătării, pentru iluminatul insulelor de

bucătărie, în camere de zi și camere de luat masa.

Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat modul în care iluminatul necorespunzător poate obosi ochii. Dacă este prea puternic, creează efectul de orbire. Dacă este prea slab, ai parte de pâlpare. Acum îi po i lumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambian a perfectă pentru locuin a ta.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Spot direc ional
- Soclu: GU4
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

Rezisten ă

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de via ă nominală: 25.000

Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 184 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.4
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 80

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort

Informa ii ambalaj

- EAN: 8718699774059
- EOC: 871869977405900
- Titlu produs: LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND SRT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.6
- Tensiune: 12V AC electronic V
- Putere echivalentă: 20
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Putere: 2,3
- Consum de energie kWh/1000 h: 3

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 40 mm
- Lungime totală: 39,5 mm
- Lățime totală: 36 mm

Valori nominale

- Intensitate de vârf nominală: 400 cd

Specificații tehnice

- Frecvență: 50
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 391909

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699774059
- Greutate netă: 0,02 kg
- Greutate brută: 0,03 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 3,6 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.415

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com