

PHILIPS

Capsulă 60 W
Capsulă G9

LED

2700 K

570 lm

15000 h



8718699774073



Lumină albă caldă cu o calitate excelentă

Spoturile LEDspots de la Philips sunt perfecte pentru necesitățile de iluminat de bază: acestea oferă o lumină caldă, asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen, și asigură performanțele pe care le așteptați de la tehnologia LED.

Lumină de înaltă calitate

- Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale capsulelor cu halogen

Alege o soluție de durată

- Tuburi cu durată mare de viață – De până la 15 ani
- Reducere de până la 90 % a consumului de energie

Repere

**Adevărata lumină albă caldă,
asemănătoare luminii incandescente**



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuinței.

**Durată de viață medie nominală de
15.000 de ore**



Cu o durată de viață de până la 15.000 de ore, poți reduce stresul schimbării frecvente a tuburilor luminoase și te poți bucura de o soluție de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

**Reducere de până la 90 % a
consumului de energie**



Bucurați-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Economisește instantaneu peste 90 % din energie prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau halogen existente.

Înlocuiește capsulele cu halogen



Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, această capsulă cu LED oferă un iluminat contemporan. Este înlocuitorul perfect și durabil al capsulelor cu halogen tradiționale.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Capsulă nedirecțională
- Soclu: G9
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 570 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.4
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 118 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Nu

Informații ambalaj

- EAN: 8718699774073
- EOC: 871869977407300
- Titlu produs: LED 60W G9 WW ND SRT6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E
- Consum de curent: 4,8 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 60 mm
- Lungime totală: 60 mm
- Lățime totală: 19 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Număr de înregistrare EPREL: 397599

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8718699774073
- Greutate netă: 0,01 kg
- Greutate brută: 0,02 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 2,5 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2025-09-17
Versiune: 0.180

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com