

# PHILIPS

Spot 35 W MR11  
GU10

LED

2700 K

240 lm

25000 h



8718699775919



## Lumină albă caldă cu o calitate excelentă

Spoturile LEDspots de la Philips sunt perfecte pentru necesitățile de iluminat de bază: acestea oferă o lumină caldă, asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen, și asigură performanțele pe care le așteptați de la tehnologia LED.

### Lumină de înaltă calitate

- Adevărată lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

### Alege înlocuirea simplă a becurilor vechi

- Formă și dimensiuni similare cu cele ale reflectoarelor cu halogen

### Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor tăi

# Repere

## Adevărata lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente



Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Această lumină de 2700 K este ideală pentru designul de iluminat al locuin ei.

## Înlocuiește spoturile cu halogen



Cu un design cu formă deosebită și dimensiuni familiare, acest reflector LED oferă un iluminat modern. Este înlocuitorul perfect și durabil al reflectoarelor cu halogen tradiționale.

## Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat modul în care iluminatul necorespunzător poate obosi ochii. Dacă este prea puternic, creează efectul de orbire. Dacă este prea slab, ai parte de pâlpare. Acum îți poți lumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru locuința ta.

# Specificații

## General

- Adecvat pentru iluminat de accent: Da

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Spot direcțional
- Soclu: GU10
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 până la +40 °C
- Durată de viață nominală: 25.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Garantie

- Perioadă de garanție: 2 ani

**Caracteristicile fotometrice**

- Unghi fascicul: 36
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 240 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700
- Flux luminos: 240 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 68

**Diverse**

- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort

**Alte caracteristici**

- În conformitate cu RoHS: Da

**Informa ii ambalaj**

- EAN: 8718699775919
- EOC: 871869977591900
- Titlu produs: MR11 GU10 3.5W-35W WW 36D 2700K SRT6

**Putere**

- Factor de putere (frac ie): 0.4

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 35
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): G
- Putere: 3,5
- Consum de energie kWh/1000 h: 4

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înăl ime totală: 50 mm
- Lungime totală: 50 mm
- Lă ime totală: 36 mm

**Valori nominale**

- Durată de via ă nominală: 25.000
- Intensitate de vârf nominală: 450 cd

**Specifica ii tehnice**

- Frecven ă: 50-60
- Diametru: 36 mm
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 391893
- Referin ă de măsurare a fluxului: Narrow Cone
- Cu reglarea intensită ii luminoase: Nu
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Frecven ă linie: 50 to 60
- Baza elementului de fixare: GU10

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8718699775919
- Greutate netă: 0,03 kg
- Greutate brută: 0,04 kg
- Înăl ime: 12,7 cm
- Lungime: 3,6 cm
- Lă ime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.186

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)