

# PHILIPS

Spot 50 W PAR16  
GU10 x3

LED

2200-2700 K

345 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8718699776459



## Cu cât este lumina mai difuză, cu atât este mai caldă.

LED-urile Philips WarmGlow vă permit să reduceți iluminatul cotidian până la tonurile confortabile ale lămpilor tradiționale. Așadar, cu cât reduceți intensitatea, cu atât lumina pare mai caldă. Acest lucru le deosebește de LED-urile reglabile standard, care doar devin mai puține strălucitoare atunci când sunt reglate. De asemenea, lămpile WarmGlow sunt îmbunătățite acum cu un indice de redare a culorii de 90, asemănător luminii naturale, care vă ajută să vedeți culorile reale ale locuinței dvs. Indiferent că vă relaxați pe canapea seara sau doriți să vă începeți ziua într-o lumină strălucitoare, LED-urile Philips WarmGlow asigură lumina perfectă în funcție de necesitățile dvs.

### Lumină de înaltă calitate

- Adevărată lumină albă caldă, asemănătoare luminii incandescente

### Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul de evidență

# Repere

## Lumină albă caldă asemănătoare luminii incandescente

Acest bec are o temperatură de culoare de 2700 K, oferind o atmosferă caldă și liniștitoare, perfectă pentru relaxare. Ideal pentru iluminatul locuinței.

## Perfect pentru iluminatul de evidențiere



Oferind iluminat modern, cu o putere luminoasă familiară cu unghi larg (36

de grade), acest spot cu LED este potrivit atât pentru iluminatul de accent, cât și pentru iluminatul general. Poate fi folosit pentru instalațiile de iluminat încastrate în tavan sau instalațiile de iluminat pe șină și este ideal pentru utilizare în bucătărie, pentru iluminatul insulelor de bucătărie, în camere de zi și camere de luat masa.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcțional
- Soclu: GU10
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Material bec: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-2700 K
- Flux luminos nominal: 345 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Cod culoare: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 90

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, WarmGlow

## Informații ambalaj

- EAN: 8718699776459
- EOC: 871869977645900
- Titlu produs: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 3SRT6

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.84
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 50
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Putere: 3,8
- Consum de energie kWh/1000 h: 4

#### Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 54 mm
- Lungime totală: 54 mm
- Lățime totală: 50 mm

#### Valori nominale

- Intensitate de vârf nominală: 700 cd

#### Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 387455

#### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

#### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte:  
No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8718699776459
- Greutate netă: 0,14 kg
- Greutate brută: 0,17 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lățime: 11,5 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.207

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)