




## Lumânare 40 W C37 E14



Cui nu-i place aspectul unei lumânări? Aceste becuri economice cu LED, în formă de lumânare, îți oferă toată eleganța unui candelabru, fără riscul de a-ți da foc la casă. Redu sau amplifică intensitatea luminilor printr-o singură atingere în aplicația WiZ, o apăsare pe telecomanda WiZ sau cu ajutorul vocii. Poți chiar să îți programezi luminile, împreună cu toate celelalte lumini inteligente din ecosistemul tău WiZ, să se regleze automat la nivelul perfect de lumină pe măsură ce nevoile și stările tale de spirit se schimbă – orice te ajută să îți trăiești viața în cel mai confortabil și mai elegant mod acasă.

## CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent cu lumină albă caldă reglabilă
- Până la 470 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii




## Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WIZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



## Lumină SpaceSense™ exclusivistă care se aprinde atunci când există mișcare

Tehnologia SpaceSense de la WIZ vă transformă luminile în senzori de mișcare. Cu cel puțin două lumini WIZ într-o cameră, puteți activa caracteristica SpaceSense în aplicația WIZ și vă puteți bucura de aprinderea și stingerea automată a luminilor, cu detectarea mișcării. Este simplu. Este SpaceSense. Este WIZ.




## Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WIZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



## Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



## Creați scenariul de lumină perfect pentru exterior

Amestecați diferite moduri de culoare și lumină albă pentru a crea o ambianță perfectă pentru momentele perfecte din grădină. Salvați-vă scena și selectați-o oricând cu ajutorul aplicației, al vocii sau al accesoriului de control.



## Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



# SPECIFICAȚII

## CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior  
Formă lampă: C37  
Soclu: E14  
Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi  
Tip de sticlă: Mat  
Intensitate luminoasă reglabilă:  
Reglarea wireless a intensității

## DIMENSIUNILE BECULUI

Înălțime: 11,6 cm  
Greutate: 0,045 kg  
Lățime: 3,9 cm

## REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an  
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%  
Număr de cicluri de comutare: 50.000  
Durată de viață nominală: 15.000 ore

## CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM  
Indice de redare a culorilor (IRC): 90  
Temperatură culoare: 2700 K  
Categorie culoare lumină: Alb cald  
Flux luminos nominal: 470 lm  
Timp de pornire: <0.5 s  
Timp de încălzire până la 60% lumină:  
lumină instantanee

## ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 40 mA  
Eficacitate: 95 lm/W

## INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8718699786212  
EOC: 871869978621201  
Titlu produs: Wi-Fi BLE 40W C37 E14  
927 DIM 1PF/6

## CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.51  
Tensiune: 220-240 V  
Putere: 4,9 W  
Putere echivalentă: 40 W  
Etichetă de eficiență energetică (EEL):  
F

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Lungime: 11,6 cm

## VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 15.000 ore  
Flux luminos nominal: 470 lm  
Putere nominală: 4.9 W

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60 Hz  
Număr de înregistrare EPREL: 584543  
Referință de măsurare a fluxului:  
Sphere



© 2023 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferite comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.