



Bec cu filament, transparent, 60 W G95 E27



Adu iluminatul centrat pe persoană în viața ta cu ajutorul acestui bec inteligent WiZ LED G95 vintage, în formă de glob. Aplică diverse nuanțe de alb de la cald la rece pentru a te ajuta să te focusezi sau să te relaxezi. Poți configura un orar pentru a aprinde sau stinge luminile în funcție de rutinele tale zilnice sau săptămânale, le poți controla cu ajutorul telefonului inteligent sau al vocii și poți comanda de la distanță corpurile de iluminat chiar și atunci când ești plecat. Luminile WiZ se conectează la rețeaua Wi-Fi existentă, nefiind nevoie de echipamente suplimentare.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent alb reglabil
- Până la 806 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



Reduceți intensitatea lămpilor inteligente chiar și fără un variator

Reglați pur și simplu luminile la nivelul de intensitate dorit utilizând telefonul inteligent, accesoriul de control WiZ sau doar cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump!



Controlați iluminarea inteligentă așa cum vă place

WiZ vă permite să controlați iluminarea inteligentă în mai multe moduri. Reglați luminile cu telefonul inteligent, vocea, telecomanda WiZ sau folosind comutatorul de perete existent pentru a comuta între două moduri preferate. Funcționează cu comenzile rapide Google Home, Alexa și Siri.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: G95
Soclu: E27
Tip de sticlă: Transparent
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DIMENSIUNILE BECULUI

Greutate: 0,07 kg

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 20.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 90
Temperatură culoare: 2700-6500 K
Categorie culoare lumină: Alb variabil
Flux luminos nominal: 806 lm
Timp de pornire: < 0.5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
Randament luminos (nominal) (nom.): 115 lm/W

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 43 mA

INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8718699786694
EOC: 871869978669402
Titlu produs: Wi-Fi BLE 60W G95 E27
927-65 CL 1PF/6

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5
Tensiune: 220-240 V
Putere echivalentă: 60 W
Etichetă de eficiență energetică (EEL): E
Consum de curent: 7 W
Consum de energie kWh/1000 h: 7

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Înălțime totală: 142 mm
Lungime totală: 142 mm
Lățime totală: 95 mm

VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 15.000
Flux luminos nominal: 806 lm
Putere nominală: 7 W

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60
Număr de înregistrare EPREL: 1901138
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8718699786694
Greutate netă: 0,07 kg
Greutate brută: 0,14 kg
Înălțime: 18,5 cm
Lungime: 10,5 cm
Lățime: 10,5 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.