




## Bec cu filament, chihlimbăriu, 50 W G95 E27



Adu iluminatul centrat pe persoană în viața ta cu ajutorul acestui bec inteligent WiZ LED G95 vintage, în formă de glob. Aspect clasic de chihlimbar – perfect pentru instalațiile decorative. Alege dintre diversele nuanțe de alb de la cald la rece pentru a seta ambianța cea mai potrivită. Poți configura un orar pentru a aprinde sau stinge luminile în funcție de rutinele tale zilnice sau săptămânale, le poți controla cu ajutorul telefonului inteligent sau al vocii și poți comanda de la distanță corpurile de iluminat chiar și atunci când ești plecat. Luminile WiZ se conectează la rețeaua Wi-Fi existentă, nefiind nevoie de echipamente suplimentare.

## CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent alb reglabil
- Până la 640 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii




### Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



### Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



### Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.




### Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



### Reduceți intensitatea lămpilor inteligente chiar și fără un variator

Reglați pur și simplu luminile la nivelul de intensitate dorit utilizând telefonul inteligent, accesoriul de control WiZ sau doar cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump!



### Controlați iluminarea inteligentă așa cum vă place

WiZ vă permite să controlați iluminarea inteligentă în mai multe moduri. Reglați luminile cu telefonul inteligent, vocea, telecomanda WiZ sau folosind comutatorul de perete existent pentru a comuta între două moduri preferate. Funcționează cu comenzile rapide Google Home, Alexa și Siri.

# SPECIFICAȚII

## CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior  
Formă lampă: G95  
Soclu: E27  
Tip de sticlă: Chihlimbar  
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## DIMENSIUNILE BECULUI

Greutate: 0,07 kg

## REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an  
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%  
Număr de cicluri de comutare: 20.000  
Durată de viață nominală: 15.000

## CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM  
Indice de redare a culorilor (IRC):  $\geq 90$   
Temperatură culoare: 2000-5000 K  
Categorie culoare lumină: Alb variabil  
Flux luminos nominal: 640 lm  
Timp de pornire:  $< 0.5$  s  
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee  
Randament luminos (nominal) (nom.): 91 lm/W

## ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 43 mA

## INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8718699786793  
EOC: 871869978679302  
Titlu produs: Wi-Fi BLE 50W G95 E27  
920-50 Amb 1PF/6

## CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5  
Tensiune: 220-240 V  
Putere echivalentă: 50 W  
Etichetă de eficiență energetică (EEL): F  
Consum de curent: 7 W  
Consum de energie kWh/1000 h: 7

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Înălțime totală: 142 mm  
Lungime totală: 142 mm  
Lățime totală: 95 mm

## VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 15.000  
Flux luminos nominal: 640 lm  
Putere nominală: 7 W

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60  
Număr de înregistrare EPREL: 1901140  
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

## CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date  
Număr maxim de accesorii: 9999  
Protocol de comunicații: Bluetooth  
WiFi (2,4 GHz)

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8718699786793  
Greutate netă: 0,07 kg  
Greutate brută: 0,14 kg  
Înălțime: 18,5 cm  
Lungime: 10,5 cm  
Lățime: 10,5 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.