




Glob cu filament chihlimbar 25 W G200 E27



Exprimați-vă creativitatea în orice încăpere cu strălucirea chihlimbarie a acestui bec inteligent WiZ cu filament, în formă de glob supradimensionat, care oferă o lumină albă caldă sau rece. Utilizați aplicația WiZ sau vocea pentru a diminua și crește intensitatea luminoasă sau utilizați modurile de lumină presetate pe configurațiile Wi-Fi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent alb reglabil
- Până la 390 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii




Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.




Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



Reduceți intensitatea lămpilor inteligente chiar și fără un variator

Reglați pur și simplu luminile la nivelul de intensitate dorit utilizând telefonul inteligent, accesoriul de control WiZ sau doar cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump!



Controlați iluminarea inteligentă așa cum vă place

WiZ vă permite să controlați iluminarea inteligentă în mai multe moduri. Reglați luminile cu telefonul inteligent, vocea, telecomanda WiZ sau folosind comutatorul de perete existent pentru a comuta între două moduri preferate. Funcționează cu comenzile rapide Google Home, Alexa și Siri.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: G200
Soclu: E27
Tip de sticlă: Chihlimbar
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DIMENSIUNILE BECULUI

Greutate: 0,35 kg

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 20.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 90
Temperatură culoare: 2000-5000 K
Categorie culoare lumină: Alb variabil
Flux luminos nominal: 390 lm
Timp de pornire: < 0.5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
Randament luminos (nominal) (nom.): 65 lm/W

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 39 mA

INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8718699786830
EOC: 871869978683001
Titlu produs: Wi-Fi BLE 25W G200 E27
920-50 Amb 1CT/2

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5
Tensiune: 220-240 V
Putere echivalentă: 25 W
Etichetă de eficiență energetică (EEL): G
Consum de curent: 6 W
Consum de energie kWh/1000 h: 6

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Înălțime totală: 289 mm
Lungime totală: 289 mm
Lățime totală: 200 mm

VALORI NOMINALE

Durată de viață nominală: 15.000
Flux luminos nominal: 390 lm
Putere nominală: 6 W

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60
Număr de înregistrare EPREL: 1901136
Referință de măsurare a fluxului: Sphere

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8718699786830
Greutate netă: 0,35 kg
Greutate brută: 0,7 kg
Înălțime: 32 cm
Lungime: 22,5 cm
Lățime: 22,5 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.