




Spot 50 W PAR16 GU10



Pune accentul pe confort și pe starea ta de bine! Aceste spoturi inteligente au o formă GU10 standard, însă ceea ce îți oferă nu este deloc standard: lumină albă reglabilă pentru toate nevoile și stările tale de spirit. Programează o lumină rece atunci când trebuie să te concentrezi sau o lumină confortabilă atunci când dorești să te relaxezi – orice te ajută să îți trăiești viața în cel mai bun și mai benefic mod acasă. Toate luminile pot fi controlate prin Wi-Fi prin intermediul aplicației WiZ, al telecomenzii WiZ sau al vocii.


CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Bec inteligent alb reglabil
- Până la 345 de lumeni
- Ușor de conectat
- Controlați prin intermediul aplicației sau al vocii




Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Lumină SpaceSense™ exclusivistă care se aprinde atunci când există mișcare

Tehnologia SpaceSense de la WiZ vă transformă luminile în senzori de mișcare. Cu cel puțin două lumini WiZ într-o cameră, puteți activa caracteristica SpaceSense în aplicația WiZ și vă puteți bucura de aprinderea și stingerea automată a luminilor, cu detectarea mișcării. Este simplu. Este SpaceSense. Este WiZ.




Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.



Creați scenariul de lumină perfect pentru exterior

Amestecați diferite moduri de culoare și lumină albă pentru a crea o ambianță perfectă pentru momentele perfecte din grădină. Salvați-vă scena și selectați-o oricând cu ajutorul aplicației, al vocii sau al accesoriului de control.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Formă lampă: PAR16
Soclu: GU10
Tehnologie: Inteligent, cu Wi-Fi
Tip de sticlă: Mat
Intensitate luminoasă reglabilă:
Reglarea wireless a intensității

DIMENSIUNILE BECULUI

Înălțime: 5,8 cm
Greutate: 0,05 kg
Lățime: 5 cm

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 15.000 ore

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Unghi fascicul: 36 °
Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): 90
Temperatură culoare: 2700-6500 K
Categorie culoare lumină: Alb variabil
Flux luminos nominal: 345 lm
Timp de pornire: <0.5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină:
lumină instantanee

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 40 mA
Eficacitate: 73 lm/W

INFORMAȚII AMBALAJ

EAN: 8718699787110
EOC: 871869978711001
Titlu produs: Wi-Fi BLE 50W GU10
927-65 TW 1PF/6

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.51
Tensiune: 220-240 V
Putere: 4,7 W
Putere echivalentă: 50 W
Etichetă de eficiență energetică (EEL):
G

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Lungime: 5,8 cm

VALORI NOMINALE

Unghi nominal al fasciculului: 36 °
Durată de viață nominală: 15.000 ore
Flux luminos nominal: 345 lm
Intensitate de vârf nominală: 550 cd
Putere nominală: 4.7 W

SPECIFICAȚII TEHNICE

Frecvență: 50-60 Hz
Număr de înregistrare EPREL: 804321
Referință de măsurare a fluxului:
Narrow Cone



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.