




Kit de bază bandă cu LED 2 m



Kitul de bază WiZ cu benzi LED de 2 metri vă oferă tot ceea ce aveți nevoie pentru a obține o lumină inteligentă, strălucitoare și complet color. Tăiați banda flexibilă la dimensiunea dorită pentru a adăuga un iluminat indirect și liniar în orice spațiu. Utilizați aplicația WiZ sau vocea pentru a diminua și crește intensitatea luminoasă sau utilizați modurile de lumină presetate pe configurațiile Wi-Fi.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Complet color
- Unitate de alimentare electrică inclusă
- IP20/Plastic



Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



Controlați cu ajutorul oricărei platforme pentru locuințe inteligente Matter

Acest produs este certificat Matter, permițându-ți să-l controlezi ușor prin Google Home, Amazon Alexa, Apple Home sau orice altă platformă pentru locuințe inteligente bazate pe tehnologia Matter, după preferințele tale.



Configurați lămpile pentru a urma propriul program

Automatizați-vă lămpile inteligente pentru a vă urma rutinele zilnice sau săptămânale. Programați-vă lămpile să se aprindă dimineața sau înainte de a ajunge acasă și țineți-le stinse pentru a economisi energie, atunci când nu sunt necesare.




Milioane de culori și moduri de lumină în schimbare pentru a vă înfrumuseța ziua

Alegeți orice culoare de lumină care vă place sau pur și simplu aplicați un mod dinamic de lumină pe care l-am conceput pentru dvs. Șemineul sau Oceanul, de exemplu, vă vor ajuta să creați o atmosferă uimitoare și să vă ridicați starea de spirit.



Creați atmosfera perfectă cu o lumină reglabilă de la albă caldă până la rece

Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la lumina albă rece energizantă până la lumina albă caldă plăcută, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activităților dvs.



Controlați iluminarea inteligentă așa cum vă place

WiZ vă permite să controlați iluminarea inteligentă în mai multe moduri. Reglați luminile cu telefonul inteligent, vocea, telecomanda WiZ sau folosind comutatorul de perete existent pentru a comuta între două moduri preferate. Funcționează cu comenzile rapide Google Home, Alexa și Siri.

SPECIFICAȚII

CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior
Intensitate luminoasă reglabilă: Da

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Plastic

REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
Număr de cicluri de comutare: 50.000
Durată de viață nominală: 15.000

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da
LED integrat: Da
Comutator pornit/oprit pe fir: Da
Adaptor pentru alimentare inclus: Da
Telecomandă inclusă: Nu

CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM
Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 80
Temperatură culoare: 2700-6500 K
Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
Randament luminos (nominal) (nom.): 80 lm/W

DIVERSE

Concepută special pentru: Camera de zi Bucătărie Dormitor Camera copiilor

ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 240 mA

CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.3
Tensiune: 100-240 V
Consum de curent: 20

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,24 kg
Înălțime totală: 2,2 mm
Lungime totală: 2.000 mm
Lățime totală: 12 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Flux luminos total al instalației de iluminat: 440
Culoare lumină: 2700-6500 (RGB)
Puterea becului inclus: 20
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8718699788162
Greutate netă: 0,26 kg
Greutate brută: 0,35 kg
Înălțime: 13 cm
Lungime: 7 cm
Lățime: 14 cm