



Senzor de mișcare

Senzorul de mișcare de interior wireless WiZ poate automatiza luminile cu ușurință când treceți pe lângă el și le poate stinge când sunteți plecat. Plasați senzorul, care include o baterie, la intrare sau pe hol și setați-l pentru a aprinde sau stinge luminile conform setărilor dorite, la anumite ore.


CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Funcționare cu baterii
- IP20/plastic/alb
- Funcționează cu toate produsele Connected de la WiZ



Instalare wireless ușoară

Alimentare cu baterie, nu este nevoie de cablu. Instalați rapid și ușor cu șuruburi pe tavan/perete sau pur și simplu lăsați-l pe un birou.



Setări flexibile de mișcare pentru confortul dvs.

Setați-vă luminile pentru a porni cu o luminozitate preferată sau cu un mod specific, cum ar fi lumina de noapte sau lumina de zi. Puteți configura o acțiune pentru luminile dvs. cu o întârziere specificată și atunci când nu este detectată nicio mișcare.



Setați lumina potrivită la momentul potrivit

Setați senzorii pentru a vă activa modurile de iluminare preferate în diferite momente ale zilei, setând ritmuri specifice pentru o cameră în aplicația WiZ.



Compatibil cu toate luminile cu conectare prin WiZ

Acest accesoriu de control WiZ este conceput pentru a controla toate tipurile de lumini din ecosistemul WiZ. Îl puteți folosi pentru a controla orice lumini de la orice marcă, atâta timp cât sunt compatibile cu conectarea prin WiZ.



Aprindeți luminile cu ajutorul mișcării

Setați-vă luminile să se aprindă/oprească sau să își schimbe luminozitatea și culoarea ori de câte ori detectează o mișcare. Acest senzor se conectează direct la luminile dvs. WiZ și funcționează chiar și atunci când rețeaua Wi-Fi este oprită.



Conectare cu rază mare de acțiune de 15 m/50 ft.

Acest senzor de mișcare se conectează cu lumini WiZ plasate la o distanță de până la 15 metri sau 50 ft. într-un mediu normal de la interior, cu partiții și pereți.



SPECIFICAȚII

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb
Material: Plastic

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Baterii incluse: Da
Zonă de detectare: 0 - 3 m
Distanță de control: 15 m

CONSUM DE ENERGIE

Tensiune: 3 V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,103 kg
Înălțime totală: 50 mm
Lungime totală: 62 mm
Lățime totală: 62 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip baterie: AA
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva
contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune
sigură foarte joasă

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită:
Minimum of 60 months after
introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8718699788209
Greutate netă: 0,14 kg
Greutate brută: 0,14 kg
Înălțime: 16 cm
Lungime: 7 cm
Lățime: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.