



WiZmote

Controlați-vă luminile prin simpla apăsare a unui buton cu ajutorul WiZmote, care funcționează cu toate produsele WiZ și are o rază de acțiune de 15 metri. Aprindeți sau stingeți luminile, iluminați sau diminuați intensitatea luminii în cameră, setați o lumină de veghe sau setați până la patru dintre modulele de lumină preferate - chiar dacă Wi-Fi nu mai funcționează.

CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Funcționare cu baterii
- IP20/plastic/negru
- Funcționează cu toate produsele Connected de la WiZ




Control wireless al luminilor WiZ

Bucurați-vă de controlul rapid și ușor al luminilor dvs. WiZ. Porniți/opriți luminile și reglați luminozitatea cu o singură apăsare. Se conectează direct la luminile WiZ și funcționează chiar și atunci când rețeaua Wi-Fi este oprită.



Control cu rază mare de acțiune de 15 m/50 ft.

Controlați luminile și dispozitivele pe o rază de 15 metri sau 50 ft. într-un mediu normal de la interior, cu partiții și pereți.



Controlați cu ușurință una sau mai multe lumini dintr-o cameră

Acest accesoriu de control portabil se poate conecta la o cameră și declanșează toate luminile din camera respectivă. Indiferent dacă există una sau cincizeci de lumini! Doriți să controlați o altă cameră? Pur și simplu schimbați camera conectată a accesoriului din aplicație.



Compatibil cu toate luminile cu conectare prin WiZ

Acest accesoriu de control WiZ este conceput pentru a controla toate tipurile de lumini din ecosistemul WiZ. Îl puteți folosi pentru a controla orice lumini de la orice marcă, atâta timp cât sunt compatibile cu conectarea prin WiZ.



Modurile de iluminare preferate cu un singur buton

Aprindeți/stingeți luminile, reglați luminozitatea, alegeți modul preferat și comutați la lumina de noapte cu o singură apăsare. Personalizați până la patru moduri de iluminare și scenarii preferate în aplicația WiZ.



SPECIFICAȚII

DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Negru
Material: Plastic

CARACTERISTICI/ACCESORII SUPLIMENTARE INCLUSE

Baterii incluse: Da
Distanță de control: 15 m

CONSUM DE ENERGIE

Tensiune: 3Vdc V

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,057 kg
Înălțime totală: 15 mm
Lungime totală: 135 mm
Lățime totală: 38 mm

SERVICE

Garanție: 2 ani

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip baterie: AAA
Cod IP: IP20 | Protejat împotriva
contactului cu degetele
Clasa de protecție: Clasa III - Tensiune
sigură foarte joasă

CE ESTE ACCEPTAT?

Compatibil cu caracteristica Efecte:
Yes
Wi-Fi: Wireless G
Perioadă de asistență definită:
Minimum of 60 months after
introduction date
Număr maxim de accesorii: 9999
Protocol de comunicații: Bluetooth
WiFi (2,4 GHz)

DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA AMBALAJULUI

EAN/UPC - produs: 8718699789220
Greutate netă: 0,06 kg
Greutate brută: 0,08 kg
Înălțime: 13,2 cm
Lungime: 4,6 cm
Lățime: 7,6 cm



© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informațiile furnizate în prezentul document se pot modifica, fără notificare prealabilă. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Toate mărcile comerciale sunt deținute de Signify Holding sau de proprietarii respectivi.