

PHILIPS

LEDtubă rețea S14D

LED

300 mm

2700 K

S14D



8719514263628



Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Acest tub S14S Philips LED asigură o durată de viață excepțional de lungă și economisirea semnificativă a energiei. Cu temperatura de culoare albă caldă, acest tub reprezintă înlocuitorul perfect și durabil pentru tuburile fluorescente (TL).

Lumină de înaltă calitate

- Lumină de jur împrejur

Repere

Lumină de jur împrejur

Mulțumită designului inovator și vintage, acest bec LED previne apariția

umbrelor care pot apărea în mod normal la marginea fasciculului

luminos. Rezultatul? Lumină albă, caldă, naturală în toată încăperea.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Altul
- Soclu: S14d
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Finisaj bec: Mat
- Material bec: Plastic

Dimensiunile becului

- Înălțime: 30 cm
- Lățime: 3 cm

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 30.000 ore
- Interval temperatură ambientală: De la -20 °C până la 45 °C

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 250 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0,5 s
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700 K
- Flux luminos: 250 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,1
- Randament luminos (nominal) (nom.): 113,00 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Da
- Mărci de omologare: În conformitate cu RoHS, Marcaj CE, Certificat KEMA Keur

Alte caracteristici

- Eficacitate: 113 lm/W
- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8719514263628
- EOC: 871951426362800
- Titlu produs: LED 2.2W 300mm S14D WW ND 1CT/4

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 2,2 W
- Consum de curent: 2,2 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 30 cm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 30.000 ore

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 387347
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Valoare pâlpâire (PstLM): 0,1
- Frecvență linie: 50 to 60 Hz
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Baza elementului de fixare: S14d
- Compatibilitate cu balasturile: Rețea de alimentare

Bec

- Consistența culorii: 6

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514263628
- Greutate netă: 0,1 kg
- Greutate brută: 0,13 kg
- Înălțime: 33,5 cm
- Lungime: 3,3 cm
- Lățime: 5,1 cm
- Număr material (12NC): 929002444001



Data apariției: 2024-04-15
Versiune: 0.292

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com