

# PHILIPS

LEDtubere ea S14D

LED

500 mm

2700 K

S14D



8719514263642



## Lumină strălucitoare cu LED, de o calitate excelentă

Acest tub S19 Philips LED asigură o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative de energie. Cu temperatura de culoare albă caldă, acest tub reprezintă înlocuitorul perfect și durabil pentru tuburile fluorescente (TL).

### Lumină de înaltă calitate

- Lumină de jur împrejur

# Repere

## Lumină de jur împrejur

Mul umită designului inovator și vintage, acest bec LED previne apariția

umbrelor care pot apărea în mod normal la marginea fasciculului

luminos. Rezultatul? Lumină albă, caldă, naturală în toată încăperea.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Altul
- Soclu: S14d
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Interval temperatură ambientală: De la -20 °C până la 45 °C
- Durată de viață nominală: 30.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Garantie

- Perioadă de garanție: 2 ani

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 375 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2700
- Flux luminos: 375 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,1
- Randament luminos (nominal) (nom.): 107

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Mărci de omologare: Marcaj CE, Certificat KEMA Keur, În conformitate cu RoHS
- Inovații LED: EyeComfort

## Alte caracteristici

- În conformitate cu RoHS: Da

## Informații ambalaj

- EAN: 8719514263642
- EOC: 871951426364200
- Titlu produs: LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

## Putere

- Factor de putere (fracție): 0.4

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.4
- Tensiune: 220-240 V
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Putere: 3,5
- Consum de energie kWh/1000 h: 4

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime totală: 500 mm
- Lungime totală: 500 mm
- Lățime totală: 30 mm

**Valori nominale**

- Durată de viață nominală: 30.000

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60
- Diametru: 30 mm
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 387348
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pălpâire (PstLM): 0,1
- Frecvență linie: 50 to 60
- Baza elementului de fixare: S14d
- Compatibilitate cu balasturile: Rețea de alimentare

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8719514263642
- Greutate netă: 0,14 kg
- Greutate brută: 0,18 kg
- Înălțime: 53,5 cm
- Lungime: 3,3 cm
- Lățime: 5,1 cm



Data apariției: 2026-07-04  
Versiune: 0.439

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)