

PHILIPS

Bec 60;30;16 W A60
E27

LED

2700/2500/2200 K

806;320;150 lm

15000 h



8719514263963



O lampă. Întrerupătorul dvs. Trei setări de lumină.

Schimbați atmosfera camerei pentru a se potrivi cu orice față. Cu ajutorul lămpii Philips SceneSwitch cu LED, poți schimba cu ușurință setarea de la lumină strălucitoare, la lumină naturală și la strălucire caldă confortabilă. Tot ce ai nevoie este întrerupătorul existent.

Lumină dincolo de iluminare

- Trei setări de lumină
- Nu este necesar niciun variator și nicio instalație suplimentară

Lumină LED de înaltă calitate care durează decenii

- Concepute pentru confortul ochilor tăi

Repere

Trei setări de lumină (SSDL)

Bec de schimb multifuncțional care comută între trei niveluri diferite de luminozitate a luminii naturale, cu ajutorul întrerupătorului dvs. existent.

Plug and play



Nu necesită instalație suplimentară sau un întrerupător cu variator. Acest bec nu este adecvat utilizării cu variatoare. Dacă se utilizează cu un variator, reglați setarea variatorului la luminozitate 100%.

Concepute pentru confortul ochilor tăi



Este ușor de observat modul în care iluminatul necorespunzător poate obosi ochii. Dacă este prea puternic, creează efectul de orbire. Dacă este prea slab, ai parte de pălpăire. Acum îți poți lumina delicat universul cu lumini LED odihnitoare pentru ochi, care creează ambianța perfectă pentru locuința ta.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-2500-2700 K
- Flux luminos nominal: 806, 320, 150 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Cod culoare: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2200, 2500, 2700
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Randament luminos (nominal) (nom.): 107,00

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: SceneSwitch

Alte caracteristici

- În conformitate cu RoHS: Da

Informații ambalaj

- EAN: 8719514263963
- EOC: 871951426396301
- Titlu produs: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Putere

- Factor de putere (fracție): 0.5

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 60;30;16
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Putere: 7,5, 3, 1,6
- Consum de energie kWh/1000 h: 8

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 104 mm
- Lungime totală: 104 mm
- Lățime totală: 60 mm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Diametru: 60 mm
- Tehnologie bec: LED
- Cod IP: IP20
- Număr de înregistrare EPREL: 739282
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere
- Cu reglarea intensității luminoase: Nu
- Valoare pâlpâire (PstLM): 0,9
- Frecvență linie: 50 to 60
- Baza elementului de fixare: E27

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514263963
- Greutate netă: 0,07 kg
- Greutate brută: 0,1 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-07-18
Versiune: 0.305

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com