

PHILIPS

Spot 50 W PAR16
GU10

LED

2700/2500/2200 K

355 lm

15000 h



8719514307780



O lampă. Întrerupătorul dumneavoastră. Trei setări de lumină.

Schimba i ambian a camerei pentru a corespunde activității din
acel moment. Cu lampa SceneSwitch cu LED de la Philips, puteți
schimba cu ușurință setarea de la lumină intensă la o lumină
naturală și la o strălucire caldă, confortabilă. Aveți nevoie doar de
întrerupătorul existent.

Lumină de înaltă calitate

- Lumină de jur împrejur

Lumină dincolo de iluminare

- Restabilește setările lămpii la starea implicită din fabrică
- Nu este necesar niciun variator și nici o instalație suplimentară
- Lampa își poate memora ultima setare

Repere

Lumină de jur împrejur

Mul umită designului inovator și vintage, acest bec LED previne apariția umbrelor care pot apărea în mod normal la marginea fasciculului luminos. Rezultatul? Lumină albă, caldă, naturală în toată încăperea.

Resetare (SceneSwitch)



Dacă se folosesc mai multe lămpi și acestea nu mai sunt sincronizate, pur și simplu comută întrerupătorul (porneste-l și oprește-l din nou în timp de 1 secundă) pentru a aduce setările lămpii la starea implicită din fabrică.

Plug and play



Nu necesită instalare suplimentară sau un întrerupător cu variator. Acest bec nu este adecvat utilizării cu variatoare. Dacă se utilizează cu un variator, regula de setare a variatorului la luminozitate 100%.

Memorie automată (SceneSwitch)



Această lampă SceneSwitch are un cip de memorie integrat, care va memora ultima setare de lumină, în cazul în care întrerupătorul este oprit timp de mai mult de 6 secunde. Dacă nu comutați adesea între activități, lumina va fi în modul dvs. preferat atunci când o porniți din nou.

Specificații

General

- Adecvat pentru iluminat de accent: Da

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Reflector direcțional
- Soclu: GU10
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Garantie

- Perioadă de garanție: 2 ani

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 36
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2200-2500-2700 K
- Flux luminos nominal: 355 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5 s
- Cod culoare: 827-825-822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Temperatură de culoare corelată (nom.): 2200, 2500, 2700
- Flux luminos: 355 lm
- Valoare efect stroboscopic (SVM): 0,4
- Rândament luminos (nominal) (nom.): 73,00

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: SceneSwitch, WarmGlow

Alte caracteristici

- În conformitate cu RoHS: Da

Informa ii ambalaj

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Titlu produs: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Putere

- Factor de putere (frac ie): 0.5

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 50
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): F
- Putere: 4,8
- Consum de energie kWh/1000 h: 5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înăl ime totală: 54 mm
- Lungime totală: 54 mm
- Lă ime totală: 50 mm

Valori nominale

- Durată de via ă nominală: 15.000
- Intensitate de vârf nominală: 600 cd

Specifica ii tehnice

- Frecven ă: 50-60
- Diametru: 50 mm
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1825225
- Referin ă de măsurare a fluxului: Narrow Cone
- Cu reglarea intensită ii luminoase: Nu
- Valoare pâlpâire (PstLM): 1
- Frecven ă linie: 50 to 60
- Baza elementului de fixare: GU10

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514307780
- Greutate netă: 0,05 kg
- Greutate brută: 0,07 kg
- Înăl ime: 12,7 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lă ime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.364

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com