

PHILIPS

Lumânare 40 W P45
E14

LED

4000 K

470 lm

15000 h



8719514309562



Bec cu LED de ultimă generație pentru locuință

Becurile tip lumânare cu LED-uri mate de la Philips asigură un efect de lumină delicată, difuză și o durată de viață excepțional de lungă. Cu un design pur și elegant, acest bec se potrivește perfect cu dispozitivele de fixare pentru candelabru cu elemente de fixare (E14) mici.

Alege o soluție de durată

- Becuri cu durată mare de viață – De până la 15 ani

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru instalațiile decorative
- Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Repere

Durată de via ă medie nominală de 15.000 de ore



Cu o durată de via ă de până la 15.000 de ore, po i reduce stresul schimbării frecvente a becurilor și te po i bucura

de o solu ie de iluminat perfectă, timp de peste 15 ani.

Perfect pentru instala ia decorativă



Lumânări cu LED de la Philips pentru iluminat modern, destinate instala iilor decorative, precum candelabre, ventilatoare de plafon, benzi de toaletă și stâlpi de iluminat.

Un LED simplu, pentru utilizare zilnică

Becul LED de la Philips pentru activită i cotidiene este perfect pentru necesită ile dvs. de iluminat de bază. Oferă o lumină minunată și performan a la care vă aștepta i de la LED-urile Philips, la un pre accesibil.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lustră nedirec ională
- Soclu: E14
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Plastic

Rezisten ă

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de via ă nominală: 15.000

Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 840 | CCT of 4000K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 95

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inova ii LED: EyeComfort

Informa ii ambalaj

- EAN: 8719514309562
- EOC: 871951430956201
- Titlu produs: LED 40W P45 E14 CW FR ND 1PF/10

Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 40
- Putere: 4,9
- Consum de energie kWh/1000 h: 5

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 88 mm
- Lungime totală: 88 mm
- Lățime totală: 45 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte:
No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514309562
- Greutate netă: 0,02 kg
- Greutate brută: 0,03 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 4,6 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.255

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com