

# PHILIPS

Lumânare 60 W B38  
E14

LED

2700 K

806 lm

15000 h



8719514309623



## Bec LED de ultimă generație pentru locuință

Bec ultramodern cu LED, care oferă o soluție de iluminat general pentru activitățile dvs. zilnice la interior. Veți economisi imediat costuri cu energia și veți reduce frecvența de înlocuire a becurilor, fără a face compromisuri în privința calității iluminatului.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lumânare nedirecțională
- Soclu: E14
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Material bec: Plastic

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0,5
- Cod culoare: 827 | CCT of 2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 115

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort

## Informații ambalaj

- EAN: 8719514309623
- EOC: 871951430962300
- Titlu produs: LED 60W B38 E14 WW FR ND 1SRT4

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.51
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 60
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E
- Putere: 7
- Consum de energie kWh/1000 h: 7

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 114 mm
- Lungime totală: 114 mm
- Lățime totală: 38 mm

## Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 453234

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

## Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514309623
- Greutate netă: 0,03 kg
- Greutate brută: 0,04 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 4,6 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2026-06-10  
Versiune: 0.297

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)