

PHILIPS

Bec cu filament
chihlimbărie 25 W A60
E27

LED

1800 K

250 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8719514315433



Bec LED de ultimă generație pentru locuință

Acest bec LED Philips oferă o lumină frumoasă, foarte caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate la energie. Cu temperatura sa cromatică precum o flacără, acest bec reprezintă alegerea perfectă pentru o atmosferă confortabilă.

Lumină albă extrem de caldă cu reglarea intensității


- Lumină albă extrem de caldă cu reglarea intensității

Concepută pentru a fi văzută; arată bine atât pornită, cât și oprită

- Arată bine atât pornită, cât și oprită

Repere

Lumină albă extrem de caldă cu reglarea intensității



Oferind o ambianță confortabilă și caldă în camera dvs. cu lumini albe extrem de calde, a căror intensitate se poate regla, pentru a vă crea o atmosferă privată.

Arată bine atât pornită, cât și oprită



„Această frumoasă lampă cu filament vizibil adaugă eleganță și nostalgie oricărei camere. Arată bine atât pornită, cât și oprită”.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Material bec: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 1800 K
- Flux luminos nominal: 250 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Cod culoare: 818 | CCT of 1800K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 62 lm/W

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, Decorativ

Informații ambalaj

- EAN: 8719514315433
- EOC: 871951431543300
- Titlu produs: LED classic 25W A60 E27GOLD SP D RF SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.7
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 25 W
- Consum de curent: 4 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 4

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 106 mm
- Lungime totală: 106 mm
- Lățime totală: 61 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60



Data apariției: 2025-08-30
Versiune: 0.379

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com