

PHILIPS

Bec cu filament
transparent 40 W A60 E27

LED

2200-2700 K

470 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8719514323759



Bucură-te de lumină LED albă caldă reglabilă

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 90 % a consumului de energie

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul general al încăperii

Repere

Reducere de până la 90 % a consumului de energie



Bucura i-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Economisește instantaneu peste 90 % din energie prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau halogen existente.

Perfect pentru iluminatul general



Iluminat modern, de jur împrejur, cu becuri standard cu LED de la Philips, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Cu variatoare speciale
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

Dimensiunile becului

- Înălțime: 10,4 cm
- Lățime: 6 cm

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000 ore

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-2700 K
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Cod culoare: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, WarmGlow

Alte caracteristici

- Eficacitate: 138 lm/W

Informații ambalaj

- EAN: 8719514323759
- EOC: 871951432375900
- Titlu produs: LED classic 40W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.6
- Tensiune: 220-240 V
- Putere: 3,4 W
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D

Dimensiunile și greutatea produsului

- Lungime: 10,4 cm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60 Hz
- Număr de înregistrare EPREL: 1109129

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514323759
- Greutate netă: 0,03 kg
- Greutate brută: 0,05 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2025-05-08
Versiune: 0.417

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com