

PHILIPS

Bec cu filament
transparent 60 W ST64
E27

LED

2200-2700 K

806 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8719514323919



Bucură-te de lumină LED albă caldă reglabilă

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 90 % a consumului de energie

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul general al încăperii

Repere

Reducere de până la 90 % a consumului de energie



Bucura i-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Economisește instantaneu peste 90 % din energie prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau halogen existente.

Perfect pentru iluminatul general



Iluminat modern, de jur împrejur, cu becuri standard cu LED de la Philips, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Bec nedirecțional
- Soclu: E27
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Material bec: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-2700 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Cod culoare: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 136

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, WarmGlow

Informații ambalaj

- EAN: 8719514323919
- EOC: 871951432391900
- Titlu produs: LED classic 60W ST64 E27 CL WGD90 SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.6
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 60
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D
- Putere: 5,9
- Consum de energie kWh/1000 h: 6

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 140 mm
- Lungime totală: 140 mm
- Lățime totală: 64 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL:
2595866

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte:
No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514323919
- Greutate netă: 0,04 kg
- Greutate brută: 0,07 kg
- Înălțime: 17,7 cm
- Lungime: 7 cm
- Lățime: 7,5 cm



Data apariției: 2026-05-30
Versiune: 0.436

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com