

# PHILIPS

Bec cu filament  
transparent 60 W G93 E27

LED

2200-2700 K

806 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8719514323957



## Bucură-te de lumină LED albă caldă reglabilă

Becurile cu LED-uri Philips asigură o lumină frumoasă albă, caldă, o durată de viață excepțional de lungă și economii semnificative și imediate de energie. Cu un design pur și elegant, acest bec reprezintă înlocuitorul perfect pentru becurile tradiționale mate.

### Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 90 % a consumului de energie

### Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru iluminatul general al încăperii

# Repere

## Reducere de până la 90 % a consumului de energie



Bucura i-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Economisește instantaneu peste 90 % din energie prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau halogen existente.

## Perfect pentru iluminatul general



Iluminat modern, de jur împrejur, cu becuri standard cu LED de la Philips, perfect pentru iluminatul general al încăperii.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Glob nedirecțional
- Soclu: E27
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-2700 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 45
- Cod culoare: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 136 lm/W

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, WarmGlow

## Informații ambalaj

- EAN: 8719514323957
- EOC: 871951432395700
- Titlu produs: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.6
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D
- Consum de curent: 5,9 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 6

#### Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 137 mm
- Lungime totală: 137 mm
- Lățime totală: 95 mm

#### Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Număr de înregistrare EPREL: 453252

#### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514323957
- Greutate netă: 0,06 kg
- Greutate brută: 0,11 kg
- Înălțime: 18,2 cm
- Lungime: 10,2 cm
- Lățime: 13 cm



Data apariției: 2025-09-13  
Versiune: 0.425

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)