

# PHILIPS

Lumânare cu filament  
transparentă 60 W B35 E14

LED

2200-2700 K

806 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8719514324558



## Bucură-te de lumină LED albă caldă reglabilă

Lumânările cu LED-uri transparente de la Philips asigură un efect de lumină strălucitoare și frumoasă și o durată de viață excepțional de lungă. Acest bec se potrivește perfect cu dispozitivele de fixare pentru candelabru cu elemente de fixare (E14) mici, arătând frumos atât aprins, cât și stins.

### Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 90 % a consumului de energie

### Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru instalațiile decorative

# Repere

## Reducere de până la 90 % a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Economisește instantaneu peste 90 % din energie prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau halogen existente.

## Perfect pentru instalația decorativă



Lumânări cu LED de la Philips pentru iluminat modern, destinate instalațiilor decorative, precum candelabre, ventilatoare de plafon, benzi de toaletă și stâlpi de iluminat.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lumânare nedirecțională
- Soclu: E14
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Finisaj bec: Transparent
- Material bec: Sticlă

## Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-2700 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 45
- Cod culoare: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 136 lm/W

## Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase, WarmGlow

## Informații ambalaj

- EAN: 8719514324558
- EOC: 871951432455800
- Titlu produs: LED classic 60W B35 E14 CL WGD90 SRT4

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.6
- Tensiune: 220–240 V
- Putere echivalentă: 60 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D
- Consum de curent: 5,9 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 6

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime totală: 97 mm
- Lungime totală: 97 mm
- Lățime totală: 35 mm

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50–60
- Număr de înregistrare EPREL: 1109147

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC – produs: 8719514324558
- Greutate netă: 0,01 kg
- Greutate brută: 0,03 kg
- Înălțime: 14,6 cm
- Lungime: 4,6 cm
- Lățime: 6,3 cm



Data apariției: 2025-09-13  
Versiune: 0.312

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)