

PHILIPS

Lumânare cu filament
transparentă 60 W P45 E14

LED

2200-2700 K

806 lm

15000 h

Reglare a intensității luminoase



8719514324596



Bucură-te de lumină LED albă caldă reglabilă

Lustrele cu LED-uri transparente de la Philips asigură un efect de lumină strălucitoare și frumoasă și o durată de viață excepțional de lungă. Acest bec se potrivește perfect cu dispozitivele de fixare decorative cu elemente de fixare (E14) mici, arătând frumos atât aprins, cât și stins.

Alege o soluție de durată

- Reducere de până la 90 % a consumului de energie

Creează lumina potrivită pentru locuința ta

- Perfect pentru instalațiile decorative

Repere

Reducere de până la 90 % a consumului de energie



Bucurați-vă de economiile de energie ale LED-urilor fără a sacrifica calitatea luminii. Economisește instantaneu peste 90 % din energie prin înlocuirea becurilor cu incandescență sau halogen existente.

Perfect pentru instalația decorativă



Lustre cu LED de la Philips pentru iluminat contemporan, destinate instalațiilor decorative, precum candelabre, ventilatoare de plafon, benzi de toaletă și stâlpi de iluminat.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Lustră nedirecțională
- Soclu: E14
- Finisaj bec: Transparent
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da
- Material bec: Sticlă

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-2700 K
- Flux luminos nominal: 806 lm
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 0.5
- Cod culoare: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Randament luminos (nominal) (nom.): 136

Diverse

- EyeComfort: Da
- Inovații LED: EyeComfort
- Caracteristici suplimentare: Reglabil, WarmGlow

Informații ambalaj

- EAN: 8719514324596
- EOC: 871951432459600
- Titlu produs: LED classic 60W P45 E14 WGD90 CL SRT4

Consum de energie

- Factor de putere: 0.6
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 60
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): D
- Putere: 5,9
- Consum de energie kWh/1000 h: 6

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 80 mm
- Lungime totală: 80 mm
- Lățime totală: 45 mm

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1109149

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514324596
- Greutate netă: 0,02 kg
- Greutate brută: 0,04 kg
- Înălțime: 12,7 cm
- Lungime: 5,3 cm
- Lățime: 6,3 cm

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte:
No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.347

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com