



## Adria Ceiling 17 W



Reglați intensitatea luminii în cameră (fără întrerupător cu variator!) cu lampa de plafon inteligentă WiZ Adria, cu lumină albă, reglabilă, cu LED. Folosiți aplicația WiZ sau vocea pentru a o aprinde și a o stinge sau pentru a reduce sau crește luminozitatea în cameră în medii Wi-Fi.


## CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PRODUSULUI

- Alb plăcut
- Dimensiuni: Ø 320
- IP20/plastic/alb




### Funcționalități inteligente de iluminare ușor de configurat

Bucurați-vă instant de beneficiile funcțiilor inteligente doar conectând lampa WiZ la rețeaua Wi-Fi. Controlați cu ușurință lămpile atunci când sunteți departe de casă, programându-le să se aprindă și să se stingă automat. Nu este nevoie să instalați un hardware suplimentar, cum ar fi un hub sau un gateway!



### Monitorizați-vă consumul de energie

Obțineți o imagine de ansamblu asupra consumului de energie al lămpilor dvs. cu aplicația WiZ. Accesați cu ușurință un raport săptămânal sau zilnic pentru a vă ajuta să rămâneți la curent cu consumul de energie acasă.



### Creați-vă spectacolul de lumini perfect

Realizați propria combinație de moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvați noul Spectacol de lumini și selectați-l oricând prin intermediul aplicației WiZ sau cu ajutorul vocii.



### Iluminați cu lumină albă blândă și caldă

Creați o atmosferă plăcută cu lumina albă caldă. O lumină inteligentă care se adaptează ușor activităților dvs. zilnice.



### Reduceți intensitatea lămpilor inteligente chiar și fără un variator

Reglați pur și simplu luminile la nivelul de intensitate dorit utilizând telefonul inteligent, accesoriul de control WiZ sau doar cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalați un variator scump!



### Controlați iluminarea inteligentă așa cum vă place

WiZ vă permite să controlați iluminarea inteligentă în mai multe moduri. Reglați luminile cu telefonul inteligent, vocea, telecomanda WiZ sau folosind comutatorul de perete existent pentru a comuta între două moduri preferate. Funcționează cu comenzile rapide Google Home, Alexa și Siri.

# SPECIFICAȚII

## CARACTERISTICILE UNUI BEC

Domeniu de utilizare: Interior  
Formă lampă: Rotund

## DESIGN ȘI FINISAJ

Culoare: Alb  
Material: Metal Plastic

## REZISTENȚĂ

Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an  
Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%  
Număr de cicluri de comutare: 15.000

## CARACTERISTICI/ACCESORII SUPPLEMENTARE INCLUSE

Spot reglabil: Nu  
Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Da  
LED integrat: Da  
Telecomandă inclusă: Nu

## CARACTERISTICILE FOTOMETRICE

Consistența culorii: 6 SDCM  
Indice de redare a culorilor (IRC): 80  
Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

## DIVERSE

Concepută special pentru: Funcțional

## ALTE CARACTERISTICI

Intensitate curent lampă: 143 mA  
Eficacitate: 94 lm/W

## CONSUM DE ENERGIE

Factor de putere: 0.5  
Tensiune: 220-240 V

## DIMENSIUNILE ȘI GREUTATEA PRODUSULUI

Greutate netă: 0,45 kg  
Înălțime: 6,8 cm  
Lungime: 32 cm  
Lățime: 32 cm

## SERVICE

Garanție: 2 ani

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Durată de viață de până la: 15.000 ore  
Diametru: 320 mm  
Flux luminos total al instalației de iluminat: 1600  
Culoare lumină: 2700  
Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare wireless a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat  
LED: Da  
LED încorporat: Da  
Puterea becului inclus: 17  
Cod IP: IP20  
Clasa de protecție: Clasa I