

# PHILIPS

Bec inteligent cu filament  
LED A60, soclu  
E27, 640 lm

LED Inteligent

Bec decorativ

Lumină albă ajustabilă

Estompare

Controla i prin intermediul  
aplica iei WiZ sau al vocii

8719514372023



## Sporește inteligen a iluminatului

Acest bec decorativ cu LED combină stilul atemporal cu caracteristicile avansate ale iluminatului inteligent, ieșind în evidență în orice spațiu. Designul cu filament vizibil creează un punct focal atrăgător și cald, care îmbunătățește atmosfera camerei tale chiar și atunci când este stins. Cu lumina albă reglabilă, poți schimba ușor de la tonurile reci și energizante la o căldură delicată și relaxantă.

### Control inteligent

- Connected by WiZ
- Control inteligent

### Caracteristici inteligente

- Detectare a mișcării SpaceSense
- Autom inteligente

### Moduri de iluminat

- Lumină albă ajustabilă
- Estompare
- Bec decorativ

# Repere

## Connected by WiZ

Complet compatibil cu toate produsele Connected by WiZ. Folosește aplicația WiZ pentru a configura și debloca beneficiile iluminatului inteligent.

## Control inteligent

Controlează luminile prin aplicația WiZ, accesoriile sau comenzile vocale prin asistentul pentru locuință inteligentă; compatibil cu Matter pentru utilizarea cu Alexa, Google Home și Apple Home.

## Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

## Autom inteligente

Programează-ți luminile să se sincronizeze cu programul tău obișnuit, aprinzându-se automat la trezire sau stingându-se când nu e nimeni acasă, pentru a economisi energie.

## Lumină albă ajustabilă

Reglează cu ușurință trecând de la nuanțe reci, albastre, care sporesc vizibilitatea și concentrarea, la tonuri calde și delicate, pentru relaxare seara (CCT 2700 K – 6500 K).

## Estompare

Scazi cu ușurință intensitatea luminii de la nivelul maxim la 1%, pentru a obține nivelul de lumină potrivit pentru orice ai face.

## Bec decorativ

Filamentul vizibil creează un punct focal decorativ și cald, care îmbunătățește atmosfera unei încăperi chiar și atunci când lumina este stinsă.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: A60
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Chihlimbar
- Finisaj bec: Chihlimbar
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Dimensiunile becului

- Greutate: 0,042 kg

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

### Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2000-5000 K
- Categorie culoare lumină: Alb variabil
- Flux luminos nominal: 640 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Randament luminos (nominal) (nom.): 91

### Diverse

- EyeComfort: Da

### Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 43 mA

### Informa ii ambalaj

- EAN: 8719514372023
- EOC: 871951437202300
- Titlu produs: PHI WFB 50W A60 E27 920-50 Amb 1PF/6

### Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 50 W
- Etichetă de eficien ă energetică (EEL): F
- Putere: 7 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 7

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Înăl ıme totală: 10,6 mm
- Lungime totală: 10,6 mm
- Lă ıme totală: 6 mm

### Valori nominale

- Durată de via ă nominală: 15.000
- Flux luminos nominal: 640 lm
- Putere nominală: 7 W

### Service

- Garan ie: 2 ani

### Specifica ii tehnice

- Frecven ă: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1901124
- Referin ă de măsurare a fluxului: Sphere

### Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asisten ă definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme ter e: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- func ionalitatea Matter: Prin hub-uri ter e (Wi-Fi)

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514372023
- Greutate netă: 0,04 kg
- Greutate brută: 0,09 kg
- Înăl ıme: 16 cm
- Lungime: 7 cm
- Lă ıme: 7 cm



Data apariției: 2026-06-17  
Versiune: 0.333

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)