

PHILIPS

Glob cu filament
chihlimbar 7 W (echivalent
cu 50 W) G95 E27

LED Inteligent

Alb variabil

Sticlă

Ușor de conectat

Controlați prin intermediul
aplicației WiZ sau al vocii

8719514372122



Alegeți dintre lumină albă caldă sau rece

Folosiți acest bec inteligent Philips mare, cu filament LED, în formă de glob, cu înveliș chihlimbariu, pentru a oferi un aspect vintage lămpilor și instalațiile dvs. de iluminat. Acest bec este conectat la WiZ. Folosiți-l cu rețeaua Wi-Fi existentă pentru a controla cu aplicația WiZ sau cu vocea.

Control inteligent

- Conectat prin WiZ
- Control inteligent

Caracteristici inteligente

- Detectare a mișcării SpaceSense
- Autom inteligente

Moduri de iluminat

- Bec decorativ

Repere

Connected by WiZ

Controlează luminile prin aplicația WiZ, accesoriile sau comenzile vocale prin asistentul pentru locuință inteligentă; compatibil cu Alexa și Google Home.

Control inteligent



Controlează luminile prin aplicația WiZ, accesoriile sau comenzile vocale prin asistentul pentru locuință inteligentă; compatibil cu Alexa și Google Home.

Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

Autom inteligente



Programează-ți luminile să se sincronizeze cu programul tău obișnuit, aprinzându-se automat la trezire sau stingându-se când nu e nimeni acasă, pentru a economisi energie.

Bec decorativ



Filamentul vizibil creează un punct focal decorativ și cald, care îmbunătățește atmosfera unei încăperi chiar și atunci când lumina este stinsă.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: G125
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Chihlimbar
- Finisaj bec: Chihlimbar
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Dimensiunile becului

- Greutate: 0,115 kg

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consisten a culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2000-5000 K
- Categorie culoare lumină: Alb variabil
- Flux luminos nominal: 640 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Randament luminos (nominal) (nom.): 91

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 43 mA

Informa ii ambalaj

- EAN: 8719514372122
- EOC: 871951437212200
- Titlu produs: PHI WFB 50W G125 E27 920-50 Amb 1PF/6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 50 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Putere: 7 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 7

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 18 mm
- Lungime totală: 18 mm
- Lățime totală: 12,5 mm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000
- Flux luminos nominal: 640 lm
- Putere nominală: 7 W

Service

- Garanție: 2 ani

Specifica ii tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1901133
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere

Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme ter e: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- funcționalitatea Matter: Prin hub-uri ter e (Wi-Fi)

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514372122
- Greutate netă: 0,12 kg
- Greutate brută: 0,2 kg
- Înălțime: 22,5 cm
- Lungime: 12,8 cm
- Lățime: 12,8 cm



Data apariției: 2026-07-08
Versiune: 0.193

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com