

# PHILIPS

Bec cu filament chihlimbar 6 W  
(echivalent cu 25 W) PS160 E27

LED Inteligent

Alb variabil

Sticlă

Ușor de conectat

Controla i prin intermediul  
aplica iei WiZ sau al vocii



8719514372221



## Alege i dintre lumină albă caldă sau rece

Un înveliș chihlimbăriu și nuan ele de lumină albă caldă sau rece vă permit să crea i atmosfera folosind acest bec LED inteligent Philips alungit, alb și reglabil, cu filament, în stil vintage. Acest bec este conectat la WiZ. Folosi i-l cu re eaua Wi-Fi existent pentru a controla cu aplica ia WiZ sau cu vocea.

### Configurare ușoară

- Ușor de conectat. Func ionează cu re eaua Wi-Fi existentă.

### Control inteligent

- Controla i de oriunde cu smartphone-ul.
- Control vocal cu Google Assistant, Alexa sau Scurtături Siri.

### Caracteristici inteligente

- Reglare inteligentă a intensită ii prin aplica ie, comandă vocală sau variator
- Automatizează- i luminile folosind calendare
- Monitorizarea energiei

### Moduri de iluminat

- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate
- Personaliza i scenele cu moduri de lumină dinamice presetate.

# Repere

## Ușor de conectat

WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectează noua ta lumină, descarcă aplicația WiZ și ești gata să începi!

## Controlează de oriunde

Controlează-ți luminile WiZ de oriunde te-ai afla cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să îți faci griji dacă ai uitat luminile aprinse când ai plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

## Control vocal

Beneficiați de control mâini-libere asupra luminilor dvs. prin utilizarea vocii și a Google Assistant, Amazon Alexa sau Scurtături Siri. Utilizați comenzi vocale pentru a aprinde și stinge luminile, pentru a crește și reduce intensitatea luminilor, pentru a modifica culoarea și pentru a configura scene de lumină personalizată.

## Reglarea inteligentă a intensității luminoase

Reglează-ți luminile la nivelul de intensitate dorit prin intermediul telefonului inteligent, prin WiZmote sau cu ajutorul vocii. Nu este nevoie să instalezi un variator scump.

## Automatizează-ți luminile folosind calendare

Automatizează-ți luminile pentru a se potrivi rutinelor tale zilnice sau săptămânale. Programează-ți lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și să rămână stinsă când nu este nevoie de ea.

## Monitorizarea energiei

Aplicația WiZ păstrează evidența consumului de energie al luminilor tale. Vizualizează-ți raportul săptămânal sau cel zilnic și planifică-ți cu grijă iluminatul de acasă pentru un consum de energie optimizat.

## Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate

Alege dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul energizant rece până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selectează unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activității ilor tale.

## Scene personalizate

Combină diverse moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambientală perfectă pentru momentele zilnice. Salvează-ți și reproduce-i-o oricând prin intermediul aplicației, cu WiZmote sau cu ajutorul vocii.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: PS160
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Chihlimbar
- Finisaj bec: Chihlimbar
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Dimensiunile becului

- Greutate: 0,275 kg

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de înținerire a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 20.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): ≥90
- Temperatură culoare: 2000-5000 K
- Categorie culoare lumină: Alb variabil
- Flux luminos nominal: 390 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Randament luminos (nominal) (nom.): 65

## Diverse

- EyeComfort: Da

**Alte caracteristici**

- Intensitate curent lampă: 39 mA

**Informații ambalaj**

- EAN: 8719514372221
- EOC: 871951437222100
- Titlu produs: PHI WFB 25W PS160 E27 920-50 Amb 1CT/2

**Consum de energie**

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 25 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): G
- Putere: 6 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 6

**Dimensiunile și greutatea produsului**

- Înălțime totală: 296 mm
- Lungime totală: 296 mm
- Lățime totală: 160 mm

**Valori nominale**

- Durată de viață nominală: 15.000
- Flux luminos nominal: 390 lm
- Putere nominală: 6 W

**Service**

- Garanție: 2 ani

**Specificații tehnice**

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1901143

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Da

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terțe: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terțe (Wi-Fi)

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8719514372221
- Greutate netă: 0,28 kg
- Greutate brută: 0,49 kg
- Înălțime: 32 cm
- Lungime: 18,5 cm
- Lățime: 18,5 cm

