

# PHILIPS

Lampă de perete Bridge  
15 W E27 fără bec

Ecomoods

Fără bec

Antracit

Senzor; rezistentă la apă



8719514385429



## Economie cu stil

Bucurați-vă de serile de relaxare în grădină cu această lampă de perete elegantă pentru exterior de la Philips, de culoarea antracitului, cu senzor de mișcare. Aceasta vă întâmpină cu o lumină albă, caldă, atunci când vă întoarceți acasă. Creați o atmosferă și o arhitectură extraordinară.

### Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață foarte mare a sursei de iluminat
- Economie de energie

### Aduceți designul în grădina dvs.

- Design contemporan elegant pentru grădina dvs.
- Atenție la detalii, fabricate cu materiale premium și elegante.
- O gamă completă de aplicații disponibile
- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

### Conectați ambianța și confortul

- Lumină albă caldă și primitoare

### Caracteristici speciale

- IP 44, proiectat pentru utilizarea în exterior
- Lumină primitoare și liniștitoare

# Repere

## Durată de viață foarte mare a sursei de iluminat



Bec Philips inclus, cu o durată de viață extrem de lungă, de până la 20.000 de ore.

## Economie de energie



Această lampă Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani cu facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

## Design contemporan elegant

Designul contemporan Philips este elegant, dar simplu, plăcut atât ziua, cât și noaptea, fără să pună în umbră grădina sau terasa. Poți alege dintr-o gamă completă de modele, prin urmare trebuie să existe unul pe măsura gustului dvs. și a spațiului exterior.

## Atenție la detalii



Fiecare piesă este fabricată din componente de înaltă calitate și materiale rezistente la uzură, precum aluminiu turnat sub presiune și oțel inoxidabil.


## Aplicații multiple

Ideale ca iluminare de exterior pentru grădină, terasă, alee sau balcon, lămpile Philips de perete, stâlp, piedestal și plafon creează o atmosferă confortabilă, relaxantă la apusul soarelui și oferă, de asemenea, siguranță de a putea vedea după lăsarea întinericului.

## Material de înaltă calitate

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noaptea de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat prin presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

## Lumină albă caldă și primitoare



Philips outdoor este o gamă de lămpi de exterior care creează o lumină caldă și primitoare splendidă. Temperatura culorii luminii este 2700 Kelvin. Aceasta oferă, de asemenea, lumină din abundență pentru vizibilitate clară, astfel încât să puteți utiliza spațiul exterior oricum doriți după programul de lucru și să vă relaxați în siguranță toată noaptea.

## Proiectat pentru utilizarea în exterior



Protecția IP44 înseamnă că este proiectat pentru utilizare în exterior, astfel încât poți fi sigur că lămpile de exterior îți vor înveseli grădina indiferent dacă plouă, este cer senin sau ninge.

## Lumină primitoare și liniștitoare

Senzorul de mișcare comută automat când veniți acasă și vă informează când sosește cineva.

# Specificații

## Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Metal

## Rezistență

- Durată de viață nominală: 10.000

### Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

### Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu
- Senzor de mișcare: Da

### Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

### Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Senzor, Rezistent la apă

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,060 kg
- Înăl ıme totală: 245 mm
- Lungime totală: 118 mm
- Lă ıme totală: 101 mm

### Service

- Garan ie: 2 ani

### Specifica ii tehnice

- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la re ea: 50 – 60 Hz
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: fără bec inclus
- Soclu/fasung: E27
- Puterea becului inclus: –
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa II – Dublu izolat
- Număr de surse de lumină: 1

### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514385429
- Greutate netă: 1,07 kg
- Greutate brută: 1,31 kg
- Înăl ıme: 26,5 cm
- Lungime: 11,8 cm
- Lă ıme: 13,2 cm



Data apariției: 2026-05-30  
Versiune: 0.278

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)