

PHILIPS

Lampă de plafon cu ventilator Atlas 28+35 W

Lămpi cu ventilator de tavan

2700/5500/4000 K

Nichel

Telecomandă



8719514408555



O instalație de iluminat. Întrerupătorul dumneavoastră. Trei setări de lumină.

Combinați lumina personalizabilă cu o adiere confortabilă prin intermediul lămpii Philips LED cu ventilator retractabil de tavan care include o telecomandă. Datorită paletelor transparente care se retrag pentru a nu mai fi vizibile atunci când nu sunt utilizate, și a celor trei setări de lumină SceneSwitch, această lampă creează atmosfera perfectă în orice spațiu.

Ușor de experimentat

- Ventilator retractabil de tavan cu palete transparente
- Instalare ușoară, utilizare sigură
- Performanță puternică și fiabilă
- Utilizare pe tot parcursul anului
- Bucurați-vă de o briză confortabilă
- Temporizatoare convenabile

Efect de lumină ambientală

- Lampă de tavan luminoasă și confortabilă

Calitate premium

- Motor silențios

Repere

Ventilator retractabil de tavan cu palete transparente

Spuneți adio umbrelor care se rotesc pe tavan: acest ventilator are palete transparente care pot fi pliate și introduse în corpul de iluminat atunci când nu sunt folosite.

Instalare ușoară, utilizare sigură

Lampa Philips LED cu ventilator retractabil de tavan a trecut testele stricte de siguranță și include șuruburi rezistente la cădere și un design robust, împreună cu alte caracteristici importante de siguranță.

Performanță puternică și fiabilă

Lampa LED cu ventilator de plafon Philips este proiectată pentru a asigura o circulație puternică a aerului și o fiabilitate continuă în timp. Designul lat al lamei permite o acoperire mare a volumului de aer pentru a asigura un flux maxim de aer pentru răcire.

Utilizare pe tot parcursul anului

Cu moduri de funcționare atât pentru vară, cât și pentru iarnă, veți obține cele mai bune setări pentru a circula aerul în spațiul locuit pe tot parcursul anului.

Bucurați-vă de o briză confortabilă

Aduceți o briză de pe insulă în orice cameră a casei dumneavoastră cu funcția Natural Breeze care oferă setări dinamice de viteză pentru ventilator.

Temporizatoare convenabile

Alegeți dintre două temporizatoare diferite care sting lumina după o anumită perioadă de timp – și setați-le cu telecomanda.

Lampă de tavan luminoasă și confortabilă

Lampa Philips LED cu ventilator de tavan oferă o lumină puternică – dar confortabilă – pentru locuința dvs., pe care o puteți controla cu telecomanda inclusă sau cu un întrerupător de perete.

Motor silențios

Lampa Philips LED cu ventilator de tavan oferă un motor silențios, care circulă aerul din încăperea fără zgomote puternice.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Rotund

Design și finisaj

- Culoare: Nichel
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 15.000

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Da

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu ventilator de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Telecomandă

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 290 mA
- Eficacitate: 128 lm/W

Consum de energie

- Factor de putere: 0.9

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 6,9 kg
- Înălțime: 41,8 cm
- Lungime: 48,5 cm
- Lățime: 48,5 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Diametru: 485 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 4500
- Culoare lumină: 2700/5500/4000
- Alimentare de la rețea: CA 220-240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa I



Data apariției: 2025-03-17
Versiune: 0.430

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com