

PHILIPS

Lampă cu piedestal/pentru
alee Utrecht 20 W E27 fără
bec

Corpuri de iluminat pentru
exterior

Fără bec

Antracit

Rezistent la apă

8719514417533



Bucura i-vă de o grădină frumoasă prin intermediul luminii

Acest piedestal exterior Philips Utrecht are un design elegant din o el inoxidabil. Creează o strălucire difuză pentru grădina dumneavoastră și dă viață zonelor sociale cu o lumina de calitate superioară.

Ușor de utilizat

- Becul nu este inclus

Aduce i designul în grădina dvs.

- Alege i pedestalele de iluminat pentru exterior

Calitate premium

- O el inoxidabil de calitate înaltă și materiale sintetice de calitate superioară

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

Repere

Becul nu este inclus

Acest corp de iluminat nu este echipat cu bec, ceea ce îți permite să alegi între puterea luminoasă care se potrivește cel mai bine camerei și preferințelor tale personale. Un bec LED Philips îți va asigura o înaltă calitate și o putere luminoasă de durată.

Alegeți pedestalele de iluminat pentru exterior

Valorificați spațiul exterior cu acest pedestal de iluminat, perfect pentru iluminarea grădinii dvs, a marginii terasei sau a punii în valoare aleile și căile de acces auto.

O elinoxidabil de calitate înaltă și materiale sintetice de calitate superioară

Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât să vă lumineze grădina noaptea de noapte. Este fabricată din o elinoxidabil și materiale sintetice de calitate superioară.

IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Metal

Rezistență

- Durată de viață nominală: 0

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Montare click!FIX: Da
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Fascicul luminos definit: Nu
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- FFP - Frustration Free Pack (Pachet fără bățai de cap): Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Nu
- Senzor de mișcare și de noapte și zi: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Adaptată perfect pentru crearea unei ambianțe: Nu
- Perfect adaptate pentru iluminatul de orientare: Nu
- Portabil: Nu
- Adaptor pentru alimentare inclus: Nu
- Manșon de protecție inclus: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Material rezistent de înaltă calitate: Da
- Se rotește liber în orice direcție: Nu
- Energie solară: Nu
- Cap rabatabil (sus-jos): No
- Încărcare USB: Nu
- Lumină caldă albă: Nu
- Piesă centrală: Nu
- Piesă centrală: Nu
- Tip de priză: No plug

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): >60
- Temperatură culoare: 2700 K

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu piedestal/pentru alee
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,48 kg
- Înălțime totală: 450 mm
- Lungime totală: 120 mm
- Lățime totală: 120 mm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 0
- Culoare lumină: 2700
- Soclu/fasung: E27
- Cod IP: IP44 | Protejat împotriva contactului cu cablurile și protejat împotriva împrăscării
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Da

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514417533
- Greutate netă: 0,48 kg
- Greutate brută: 0,62 kg
- Înălțime: 46 cm
- Lungime: 13 cm
- Lățime: 13 cm



Data apariției: 2025-08-30
Versiune: 0.412

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com