

PHILIPS

Lampă de perete Splay 12 W

Corpuri de iluminat pentru
exterior

2700 K

Antracit

Senzor; rezistentă la apă

8719514417717



Ilumina i-vă automat intrarea

Lampa de perete cilindrică Philips Splay cu aspect de o el inox finisat dă o tentă modernă peretelui dumneavoastră. Se aprinde și luminează intrarea cu lumină difuză și caldă. Este integrat un senzor de mișcare care activează automat lampa atunci când se apropie cineva.

Solu ii de iluminat durabile

- Durată de via ă mare, de până la 25.000 ore

Aduce i designul în grădina dvs.

- Iluminat modern pentru exterior

Lumină cu LED-uri avansate

- Garan ie de 5 ani pentru sistemul LED

Calitate premium

- Aluminu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezisten ă la intemperii

Caracteristici speciale

- Senzor de mișcare și de trecere de la apus la răsărit integrat
- Lumină puternică

8719514417717

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă caldă 2700K

Repere

Durată de viață mare, de până la 25.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 25.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

Illuminat modern pentru exterior

Illuminat pentru exterior impresionant, îndrăzneț și minimalist de la Philips. Stilul modern și elegant al corpurilor de iluminat Philips de exterior este modul perfect de a lumina grădinile, aleile și spațiile exterioare.

Garantie de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani oferită pentru acest corp de iluminat, Philips oferă și o garanție de 5 ani pentru sistemul LED (modulul LED și balastul).

Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară



Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noaptea de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat sub presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

IP44 – rezistență la intemperii



Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Senzor de mișcare și de trecere de la apus la răsărit integrat




Cu un senzor de mișcare încorporat, aceste lumini vă întâmpină automat atunci când vă întoarceți acasă după lăsarea întinericului sau se aprind la sosirea vizitatorilor. Funcția unică de trecere de la apus la răsărit aprinde automat luminile atunci când se întunecă afară – perfect pentru seri lungi de vară sau pentru a vă asigura siguranța.

Lumină puternică

Acest corp de iluminat Philips de exterior oferă o lumină puternică. Un fascicul luminos care să vă lumineze grădina sau terasa.

Lumină albă caldă 2700K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Metal

Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirecționale: Nu
- Montare click!FIX: Da
- Senzor pentru noapte și zi: Da
- Fascicul luminos definit: Nu
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- FFP – Frustration Free Pack (Pachet fără bătaie de cap): Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare și de noapte și zi: Da
- Senzor de mișcare: Da
- Adaptată perfect pentru crearea unei ambianțe: Nu
- Perfect adaptate pentru iluminatul de orientare: Nu
- Portabil: Nu
- Adaptor pentru alimentare inclus: Nu
- Manșon de protecție inclus: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Material rezistent de înaltă calitate: Da
- Se rotește liber în orice direcție: Nu
- Energie solară: Nu
- Cap rabatabil (sus-jos): No
- Încărcare USB: Nu
- Piesă centrală: Nu
- Piesă centrală: Nu
- Tip de priză: No plug

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de perete
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Senzor, Rezistent la apă

Consum de energie

- Putere: 12

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,66 kg
- Înălțime totală: 240 mm
- Lungime totală: 80 mm
- Lățime totală: 160 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1100
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: E
- Cod IP: IP44
- Clasa de protecție: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

8719514417717

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514417717
 - Greutate netă: 0,66 kg
 - Greutate brută: 0,74 kg
- Înălțime: 30 cm
 - Lungime: 10 cm
 - Lățime: 12 cm



Data apariției: 2026-05-30
Versiune: 0.400

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com