

# PHILIPS

Lampă cu piedestal/  
pentru alee Splay 12 W

Corpuri de iluminat pentru  
exterior

2700 K

Antracit

Rezistent la apă

8719514417755



## Bucura i-vă de o grădină frumoasă prin intermediul luminii

Acest piedestal de exterior Philips Splay de culoarea antracitului are un design elegant. Se aprinde și luminează intrarea cu lumină albă difuză și caldă și aduce zonele sociale la via ă, dându-le strălucire cu lumina sa de înaltă calitate.

### **Solu ii de iluminat durabile**

- Durată de via ă mare, de până la 25.000 ore

### **Aduce i designul în grădina dvs.**

- Iluminat modern pentru exterior

### **Lumină cu LED-uri avansate**

- Garan ie de 5 ani pentru sistemul LED

### **Calitate premium**

- Aluminu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

### **Proiectate pentru utilizare în exterior**

- IP44 – rezisten ă la intemperii

### **Caracteristici speciale**

- Lumină puternică

8719514417755

**Lumină de înaltă calitate**

- Lumină albă caldă 2700K

# Repere

**Durată de viață mare, de până la 25.000 ore**



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 25.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

## **Illuminat modern pentru exterior**

Illuminat pentru exterior impresionant, îndrăzneț și minimalist de la Philips. Stilul modern și elegant al corpurilor de iluminat Philips de exterior este modul perfect de a lumina grădinile, aleile și spațiile exterioare.

## **Garanție de 5 ani pentru sistemul LED**



Pe lângă garanția standard de 2 ani oferită pentru acest corp de iluminat, Philips oferă și o garanție de 5 ani pentru sistemul LED (modulul LED și balastul).

**Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară**



Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât vă va lumina grădina noaptea de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat sub presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

## **IP44 – rezistență la intemperii**




Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

## **Lumină puternică**

Acest corp de iluminat Philips de exterior oferă o lumină puternică. Un fascicul luminos care să vă lumineze grădina sau terasa.

## **Lumină albă caldă 2700K**



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

# Specificații

## **Design și finisaj**

- Culoare: Antracit
- Material: Metal

## **Rezistență**

- Durată de viață nominală: 25.000

### Protec ia mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

### Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirec ionale: Nu
- Montare click!FIX: Da
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Fascicul luminos definit: Nu
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- FFP – Frustration Free Pack (Pachet fără băta i de cap): Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare și de noapte și zi: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Adaptată perfect pentru crearea unei ambian e: Nu
- Perfect adaptate pentru iluminatul de orientare: Nu
- Portabil: Nu
- Adaptor pentru alimentare inclus: Nu
- Manșon de protec ie inclus: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Material rezistent de înaltă calitate: Da
- Se rotește liber în orice direc ie: Nu
- Energie solară: Nu
- Cap rabatabil (sus-jos): No
- Încărcare USB: Nu
- Piesă centrală: Nu
- Piesă centrală: Nu
- Tip de priză: No plug

### Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

### Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K

### Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi cu piedestal/pentru alee
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

### Consum de energie

- Putere: 12

### Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,02 kg
- Înăl ime totală: 600 mm
- Lungime totală: 120 mm
- Lă ime totală: 160 mm

### Service

- Garan ie: 5 ani

### Specifica ii tehnice

- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 1100
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă caldă
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: E
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa I – Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

### Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

### Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

### Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514417755
- Greutate netă: 1,02 kg
- Greutate brută: 1,19 kg
- Înăl ime: 68 cm
- Lungime: 13 cm
- Lă ime: 13 cm



Data apariției: 2026-05-30  
Versiune: 0.387

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)