

PHILIPS

Stâlp de iluminat Splay 12 W

Corpuri de iluminat pentru
exterior

2700 K

Antracit

Rezistent la apă

8719514417793



Bucura-i-vă de o grădină frumoasă prin intermediul luminii

Acest stâlp exterior Philips Splay de culoarea antracitului are un design elegant. Se aprinde și luminează intrarea cu lumină albă difuză și caldă și aduce zonele sociale la viață, dându-le strălucire cu lumina sa de înaltă calitate.

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 25.000 ore

Aduceți designul în grădina dvs.

- Iluminat modern pentru exterior

Lumină cu LED-uri avansate

- Garanție de 5 ani pentru sistemul LED

Calitate premium

- Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP44 – rezistență la intemperii

Caracteristici speciale

- Lumină puternică

8719514417793

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă caldă 2700K

Repere

Durată de viață mare, de până la 25.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 25.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

Illuminat modern pentru exterior

Illuminat pentru exterior impresionant, îndrăzneț și minimalist de la Philips. Stilul modern și elegant al corpurilor de iluminat Philips de exterior este modul perfect de a lumina grădinile, aleile și spațiile exterioare.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani oferită pentru acest corp de iluminat, Philips oferă și o garanție de 5 ani pentru sistemul LED (modulul LED și balastul).

Aluminiu de înaltă calitate și materiale sintetice de calitate superioară



Această lampă Philips este destinată special spațiilor exterioare. Este rezistentă la uzură și concepută să dureze, astfel încât să vă lumineze grădina noaptea de noapte. Este fabricată din aluminiu de înaltă calitate turnat sub presiune și materiale sintetice de calitate superioară.

IP44 – rezistență la intemperii




Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP44 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Lumină puternică

Acest corp de iluminat Philips de exterior oferă o lumină puternică. Un fascicul luminos care să vă lumineze grădina sau terasa.

Lumină albă caldă 2700K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină caldă și relaxantă la 2700 K.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Antracit
- Material: Aluminiu

Rezistență

- Durată de viață nominală: 25.000 ore

Protec ia mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de via ă (economice), arunca i produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecin elor poten iale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Înăl ime reglabilă: Nu
- Spot reglabil: Nu
- Anti rugină și anti praf: Da
- Raze de lumină bidirec ionale: Nu
- Montare click!FIX: Da
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Fascicul luminos definit: Nu
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- FFP – Frustration Free Pack (Pachet fără băta i de cap): Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare și de noapte și zi: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Adaptată perfect pentru crearea unei ambian e: Nu
- Se potrivește perfect pentru montarea pe orizontală/verticală: Da
- Perfect adaptate pentru iluminatul de orientare: Nu
- Se poate monta în sus sau în jos: Nu
- Se potrivește perfect pentru instalarea pe perete și plafon: Nu
- Cap pivotant (stânga-dreapta): Nu
- Portabil: Nu
- Adaptor pentru alimentare inclus: Nu
- Manșon de protec ie inclus: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Material rezistent de înaltă calitate: Da
- Se rotește liber în orice direc ie: Nu
- Energie solară: Nu
- Cap rabatabil (sus-jos): Nu
- Ștecăr pentru Marea Britanie inclus: Nu
- Încărcare USB: Nu
- Lumină caldă albă: Da
- Rezistent la apă: Da
- Piesă centrală: Nu
- Piesă centrală: Nu

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină și curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Stâlpi de iluminat
- EyeComfort: Nu
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 1,39 kg
- Înăl ime: 96 cm
- Lungime: 12 cm
- Lă ime: 16 cm

Service

- Garan ie: 5 ani

Specifica ii tehnice

- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 1100
- Culoare lumină: 2700
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: E
- Cod IP: IP44
- Clasa de protec ie: Clasa I
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC – produs: 8719514417793
- Greutate netă: 1,39 kg
- Greutate brută: 1,68 kg
- Înăl ime: 105 cm
- Lungime: 13,5 cm
- Lă ime: 17,5 cm



Data apariției: 2025-05-01
Versiune: 0.383

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com