

PHILIPS

Lampă de plafon Doris 6 W

Corpuri de iluminat pentru
exterior


4000 K

Alb

Rezistent la apă



8719514417939



Creați-vă stilul cu lumină

Philips Doris de culoare albă adaugă un aspect modern peretelui dumneavoastră. Lumina elegantă aduce lumină rece, de calitate superioară la intrare.

Soluții de iluminat durabile

- Durată de viață mare, de până la 15.000 ore

Lumină cu LED-uri avansate

- Lampă LED de înaltă calitate

Calitate premium

- Material de înaltă calitate

Proiectate pentru utilizare în exterior

- IP54 – rezistență la intemperii

Lumină de înaltă calitate

- Lumină albă rece 4000 K

Repere

Durată de via ă mare, de până la 15.000 ore



Lumina LED fiabilă de înaltă calitate durează până la 15.000 de ore. Puteți sta liniștiți știind că nu va trebui să vă faceți griji cu privire la întreținere ani de zile, în timp ce vă bucurați de lumina perfectă a grădinii în fiecare seară.

Lampă LED de înaltă calitate



Aceste lămpi LED folosesc o tehnologie unică dezvoltată de Philips. Acestea se aprind instantaneu și produc o lumină optimă care scoate în evidență culorile vii din grădina dvs.

Material de înaltă calitate




Această lampă Philips pentru exterior este realizată din materiale de calitate superioară cu finisaj rafinat. Ele asigură un produs solid și de durată, care este rezistent la coroziune și pete indiferent de condițiile meteorologice.

IP54 – rezistență la intemperii

Această lampă de exterior Philips este special concepută pentru mediile exterioare umede și a fost testată riguros pentru a asigura rezistența la apă. Clasificarea IP54 înseamnă că a fost certificată pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii prafului și a stropilor de apă – perfectă pentru utilizarea generală în exterior.

Lumină albă rece 4000 K



Știați că diferitele nuanțe de lumină albă sunt identificate prin diferite temperaturi de culoare, măsurate în Kelvin (K)? Temperaturile de culoare mai scăzute produc o lumină albă caldă, confortabilă, în timp ce temperaturile de culoare mai ridicate produc o lumină albă rece, mai energizantă. Acest corp de iluminat produce o lumină albă rece la 4000 K.

Specificații

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Durată de via ă nominală: 15.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de via ă (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Montare click!FIX: Da
- compatibilă cu toate variatoarele: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Fascicul luminos definit: Da
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- FFP - Frustration Free Pack (Pachet fără bătaie de cap): Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare și de noapte și zi: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Portabil: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Se rotește liber în orice direcție: Nu
- Energie solară: Nu
- Cap rabatabil (sus-jos): No
- Încărcare USB: Nu
- Piesă centrală: Nu
- Tip de priză: No plug

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 4000 K

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Rezistent la apă

Consum de energie

- Putere: 6

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,26 kg
- Înălțime totală: 70 mm
- Lungime totală: 220 mm
- Lățime totală: 220 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 640
- Tehnologie bec: LED
- Culoare lumină: Lumină albă rece
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: E
- Cod IP: IP54
- Clasa de protecție: Clasa I - Împământat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Bec

- Posibilitate upgrade software: Nu

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristicile Efecte: No
- Perioadă de asistență definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514417939
- Greutate netă: 0,26 kg
- Greutate brută: 0,53 kg
- Înălțime: 28 cm
- Lungime: 9 cm
- Lățime: 28 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.289

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com