

PHILIPS

Lampă de plafon Superslim 15 W

Corpuri de iluminat pentru
exterior

2700 K

Negru

SceneSwitch; rezistentă la apă



8719514417977



O instala ie de iluminat. Întrerupătorul dumneavoastră. Trei setări de lumină.

Crea i atmosfera perfectă prin schimbarea luminozității. Lampa de plafon SceneSwitch cu LED de la Philips vă permite să vă bucura i de trei setări de luminozitate care sunt perfecte pentru fiecare moment. Nu este necesar un variator sau o instala ie suplimentară – ave i nevoie doar de întrerupătorul existent.

Efect de lumină

- Oferă o lumină albă strălucitoare

Solu ii de iluminat durabile

- Economie de energie
- Philips oferă o garan ie de 5 ani pentru modulul și driverul LED

Aduce i designul în grădina dvs.

- Alege i lămpile de tavan pentru exterior

Concepută pentru grădina ta.

- IP54 – rezisten ă la intemperii (iluminat exterior)

Concepută pentru camera de zi și dormitor

- Materiale de calitate înaltă

Repere

Calitate superioară a luminii Economie de energie



Această lampă eficientă energetic de la Philips economisește energie în comparație cu sursele de lumină tradiționale, ajutându-vă să economisiți bani la facturile de energie și să contribuiți la protejarea mediului.

Garanție de 5 ani pentru sistemul LED



Pe lângă garanția standard de 2 ani pentru lampă, Philips oferă o garanție de 5 ani pentru sistemul LED, adică modulul și driverul LED.

Alegeți lămpile de tavan

Valorificați la maximum spațiul exterior cu această lampă de tavan, perfectă pentru a vă lumina poarta casei sau terasa.

IP54 – rezistență la intemperii (iluminat exterior)

Această lampă Philips pentru exterior este concepută special pentru medii exterioare umede. A fost testată riguros pentru a se asigura rezistența la apă. Nivelul IP este descris prin două cifre: prima cifră se referă la nivelul de protecție împotriva prafului, iar a doua la nivelul de protecție împotriva apei. Această lampă pentru exterior este proiectată cu IP54: este protejată împotriva stropirii cu apă. Acest produs este cel mai folosit și este ideal pentru utilizare în exterior.

Materiale de calitate înaltă

Această lampă este sculptată din modele stratificate cu materiale de înaltă calitate și cu finisaje superioare. Acestea asigură un produs rezistent și durabil, care îi va îmbunătăți locuința pentru mulți ani de acum înainte.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Design și finisaj

- Culoare: Negru
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Durată de viață nominală: 20.000

Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Anti rugină și anti praf: Da
- Montare click!FIX: Da
- compatibilă cu toate variatoarele: Nu
- Senzor pentru noapte și zi: Nu
- Fascicul luminos definit: Da
- Intensitate luminoasă reglabilă: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- FFP - Frustration Free Pack (Pachet fără bătaie de cap): Nu
- Complet rezistent la apă: Da
- LED integrat: Da
- Senzor de mișcare și de noapte și zi: Nu
- Senzor de mișcare: Nu
- Portabil: Nu
- Telecomandă inclusă: Nu
- Se rotește liber în orice direcție: Nu
- Energie solară: Nu
- Cap rabatabil (sus-jos): No
- Încărcare USB: Nu
- Lumină caldă albă: Da
- Piesă centrală: Da
- Tip de priză: No plug

Grădină

- Grădină: Grădină și curte interioară

Caracteristicile fotometrice

- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 2700 K

Diverse

- Concepută special pentru: Grădină, Curte interioară
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de tavan
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: SceneSwitch, Rezistent la apă

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,47 kg
- Înălțime totală: 23 mm
- Lungime totală: 250 mm
- Lățime totală: 250 mm

Service

- Garanție: 5 ani

Specificații tehnice

- Flux luminos total al instalației de iluminat: 1300
- Culoare lumină: 2700
- Clasa energetică a sursei de lumină incluse: E
- Cod IP: IP54 | Protejat împotriva acumulării prafului și protejat împotriva împrăștiării
- Clasa de protecție: Clasa II - Dublu izolat
- Sursă de lumină înlocuibilă: Nu

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514417977
- Greutate netă: 0,47 kg
- Greutate brută: 0,54 kg
- Înălțime: 25 cm
- Lungime: 2,8 cm
- Lățime: 24,5 cm



Data apariției: 2025-08-30
Versiune: 0.279

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com