

PHILIPS

Lampă portabilă
pentru oglindă

Lămpi portabile

5000/4000/3000 K

Roz

Intensitate luminoasă reglabilă

8719514420458



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Cu designul său robust și performanță optimă, lampa de birou Philips LED Performance este corpul de iluminat perfect care aduce calitate și luminozitate în orice spațiu de acasă. Lumină confortabilă care nu vă obosește ochii.

Efect de lumină

- Schimbare a culorilor SceneSwitch

Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

Control

- Reglare treptată a intensității luminoase

Repere

Schimbare a culorilor SceneSwitch

Schimbarea culorilor SceneSwitch vă permite să stabiliți atmosfera generală a unui spațiu de locuit din locuința dvs. Păstrați-vă concentrarea cu lumină naturală rece, fiți mai productivi cu lumină albă rece sau destindeți-vă și relaxați-vă cu lumină albă caldă. În esență, consumatorii își pot controla luminile din locuință în funcție de activitățile zilnice.

Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuința. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină

confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

Reglare treptată a intensității luminoase

Selectați dintre diferite niveluri de intensitate luminoasă pentru a crea ambianța potrivită pentru orice moment.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj

- Culoare: Roz
- Material: Metal, Plastic

Rezistență

- Număr de cicluri de comutare: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 95

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi portabile
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Cu reglarea intensității luminoase

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 900 mA
- Eficacitate: 17 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,74 kg
- Înălțime: 28,2 cm
- Lungime: 19,5 cm
- Lățime: 8,8 cm

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 15.000 ore
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 60
- Culoare lumină: 5000/4000/3000
- Alimentare de la rețea: 5 V
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare în trepte a intensității luminoase – Nu utilizați cu reostat
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 4.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa III

8719514420458

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514420458
- Greutate netă: 0,74 kg
- Greutate brută: 1,14 kg
- Înălțime: 31,7 cm
- Lungime: 9,8 cm
- Lățime: 22,5 cm
- Număr material (12NC): 929003194907



Data apariției: 2024-04-15
Versiune: 0.419

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com