

PHILIPS

Bec 18,5 W
(echiv.150 W) A80 E27

LED Inteligent

Complet color

Plastic

Ușor de conectat

Controlați prin intermediul aplicației WiZ sau al vocii



8719514437319



Lumină colorată care se potrivește stării dumneavoastră de spirit

Adăugați o lumină plină de culoare oricărei lămpi sau instalați de iluminat standard din locuința dumneavoastră cu becul color LED inteligent Philips, cu flux luminos ridicat. Acest bec este conectat la WiZ. Folosiți-l cu rețeaua Wi-Fi existentă pentru a-l controla prin intermediul aplicației WiZ sau al vocii.

Configurare ușoară

- Ușor de conectat

Control inteligent

- Controlați de oriunde cu smartphone-ul.
- Eliberați-vă mâinile când dați comandă vocală

Caracteristici inteligente

- Automatizați-vă luminile folosind calendare

Moduri de iluminat

- Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare
- Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate
- Personalizați scenele cu moduri de lumină dinamice presetate.
- Luminați-vă casa cu o luminozitate suplimentară

Repere

Ușor de conectat



WiZ funcționează cu routerul Wi-Fi existent, nefiind nevoie de un dispozitiv suplimentar. Pur și simplu conectați-vă la noua lumină, descărcați aplicația WiZ și sunteți gata să începeți!

Controlați-vă luminile de oriunde



Controlați-vă luminile WiZ de oriunde și aflați cu ajutorul telefonului inteligent. Nu trebuie să vă faceți griji dacă ați uitat să aprindeți lumina când ați plecat de acasă. Aplicația WiZ este disponibilă pentru iOS și Android.

Eliberați-vă mâinile când dați comandă vocală



Controlați luminile doar cu ajutorul vocii, activați-le ușor prin integrarea cu Google sau Alexa sau adăugați-le la scurtăturile Siri.

Automatizați-vă luminile folosind calendare

Automatizați-vă luminile pentru a se potrivi rutinelor dvs. zilnice sau săptămânale. Programați-vă lumina pentru a se aprinde înainte de a ajunge acasă și a rămâne stinsă când nu este nevoie de ea.

Milioane de culori și moduri dinamice de iluminare



Alegeți dintr-o paletă de milioane de lumini colorate pentru a crea o atmosferă uimitoare în casa dvs. Bucurați-vă de diferențele subtile prin care efectele de lumină dinamică vă luminează mediul ambiant.

Alb reglabil între cald și rece și moduri presetate



Alegeți dintr-o gamă largă de tipuri de alb, de la albul rece energizant până la albul cald plăcut, sau pur și simplu selectați unul dintre modurile presetate, precum Focusare sau Relaxare, pentru a crea ambianța cea mai potrivită activității ilor dvs.

Scene personalizate



Combinați diverse moduri de lumină albă și colorată pentru a crea lumina ambiantă perfectă pentru momentele zilnice. Salvați-o și reproduceți-o oricând prin intermediul aplicației, cu WiZmote sau cu ajutorul vocii.

Luminozitate suplimentară



Înviorați-vă casa cu acest bec cu flux luminos mare. Oferind o luminozitate suficientă pentru a vă ajuta să vă desfășurați activitățile de lucru sau de relaxare, această lumină funcționează foarte bine și în spații mari, cu tavane înalte.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: A80
- Soclu: E27
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

Dimensiunile becului

- Greutate: 0,3 kg

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): ≥ 90
- Temperatură culoare: 2200-6500 K
- Categorie culoare lumină: Complet color
- Flux luminos nominal: 2452 lm
- Timp de pornire: < 0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Randament luminos (nominal) (nom.): 132

Diverse

- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 140 mA

Informații ambalaj

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Titlu produs: PHI WFB 150W A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: 220-240 V
- Putere echivalentă: 150 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): E
- Putere: 18,5 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 19

Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 163 mm
- Lungime totală: 163 mm
- Lățime totală: 83 mm

Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000
- Flux luminos nominal: 2452 lm
- Putere nominală: 18.5 W

Service

- Garanție: 2 ani

Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 1901103
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere

Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terțe: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terțe (Wi-Fi)

8719514437319

Dimensiunile și greutatea ambalajului

- EAN/UPC - produs: 8719514437319
- Greutate netă: 0,22 kg
- Greutate brută: 0,31 kg
- Înălțime: 21,6 cm
- Lungime: 10,5 cm
- Lățime: 10,7 cm



Data apariției: 2026-06-10
Versiune: 0.211

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com