

# PHILIPS

Bec LED inteligent RGB  
P45, soclu E14, 470 lm

LED Inteligent

Milioane de culori

Lumină albă ajustabilă

Estompare

Controla i prin intermediul  
aplica iei WiZ sau al vocii



8719514437333



## Sporește inteligen a iluminatului

Transformă- i spa iul cu iluminatul inteligent care se adaptează oricărui moment. Creează atmosfera cu lumina strălucitoare în milioane de culori, precum și cu modurile presetare precum Șemineu și Ocean. Schimbă ușor de la lumina albă rece și energizantă la tonurile calde și relaxante cu un interval reglabil cuprins între 2200 K și 6500 K, apoi reglează fin luminozitatea de la 100 % până la doar 1 %, pentru control deplin.

### Control inteligent

- Connected by WiZ
- Control inteligent

### Caracteristici inteligente

- Detectare a mișcării SpaceSense

### Dispozitive inteligente

- Certificare Matter

### Moduri de iluminat

- Milioane de culori
- Lumină albă ajustabilă
- Estompare

# Repere

## Connected by WiZ

Controlează luminile prin aplicația WiZ, accesoriile sau comenzile vocale prin asistentul pentru locuință inteligentă; compatibil cu Alexa și Google Home.

## Control inteligent



Controlează luminile prin aplicația WiZ, accesoriile sau comenzile vocale prin asistentul pentru locuință inteligentă; compatibil cu Alexa și Google Home.

## Detectare a mișcării SpaceSense



Transformă luminile în senzori de mișcare cu tehnologia SpaceSense, astfel încât să se aprindă automat când intri în cameră – ai nevoie doar de două sau mai multe lămpi sau dispozitive conectate prin WiZ.

## Certificare Matter



Controlează sistemul folosind asistentul tău preferat pentru locuință inteligentă — compatibil cu Matter pentru o integrare perfectă cu Alexa, Google Home și Apple Home.

## Milioane de culori



Alege orice culoare de lumină din paletă sau aplică un mod de iluminat presetat, precum Șemineu sau Ocean, pentru o ambianță uimitoare și atmosfera potrivită.

## Lumină albă ajustabilă



Reglează cu ușurință trecând de la nuanțe reci, albastre, care sporesc vizibilitatea și concentrarea, la tonuri calde și delicate, pentru relaxarea seara (CCT 2700 K – 6500 K).

## Estompare



Scazi cu ușurință intensitatea luminii de la nivelul maxim la 1%, pentru a obține nivelul de lumină potrivit pentru orice ai face.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: P45
- Soclu: E14
- Tip de sticlă: Mat
- Finisaj bec: Mat
- Intensitate luminoasă reglabilă: Da

## Dimensiunile becului

- Greutate: 0,05 kg

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- LED integrat: Da
- Energie solară: Nu
- Lumină WarmGlow cu reglarea intensității: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90
- Temperatură culoare: 2200-6500 K
- Categorie culoare lumină: Complet color
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Timp de pornire: <0.5 s
- Timp de încălzire până la 60% lumină: lumină instantanee
- Randament luminos (nominal) (nom.): 95

## Diverse

- EyeComfort: Da

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 40 mA

## Informații ambalaj

- EAN: 8719514437333
- EOC: 871951443733300
- Titlu produs: PHI WFB 40W P45 E14 922-65 RGB 1PF/6

## Consum de energie

- Factor de putere: 0.5
- Tensiune: AC 220-240 V
- Putere echivalentă: 40 W
- Etichetă de eficiență energetică (EEL): F
- Putere: 4,9 W
- Consum de energie kWh/1000 h: 5

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Înălțime totală: 10,1 mm
- Lungime totală: 10,1 mm
- Lățime totală: 4,5 mm

## Valori nominale

- Durată de viață nominală: 15.000
- Flux luminos nominal: 470 lm
- Putere nominală: 4.9 W

## Service

- Garanție: 2 ani

## Specificații tehnice

- Frecvență: 50-60
- Tehnologie bec: LED
- Număr de înregistrare EPREL: 2472582
- Referință de măsurare a fluxului: Sphere

## Bec

- Posibilitate upgrade software: Da

## Ce este acceptat?

- Compatibil cu caracteristica Efecte: Yes
- Wi-Fi: 802.11b/g/n
- Perioadă de asistență definită: Minimum of 60 months after introduction date
- Număr maxim de accesorii: 9999
- Sisteme de operare compatibile: iOS, Android
- Protocol de comunicare: Bluetooth, WiFi (2,4 GHz)
- Compatibilitate cu sisteme terțe: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung Smartthings, Comenzi rapide Siri
- Funcționalitatea Matter: Prin hub-uri terțe (Wi-Fi)

8719514437333

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8719514437333
  - Greutate netă: 0,05 kg
  - Greutate brută: 0,09 kg
- Înălțime: 16 cm
  - Lungime: 7 cm
  - Lățime: 7 cm



Data apariției: 2026-07-04  
Versiune: 0.371

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)