

# PHILIPS

Lampă de birou  
Tilpa

Lămpi de birou

5000 K

Alb

Intensitate luminoasă reglabilă

8719514443839



## Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

Cu designul său robust și performanță optimă, lampa de birou Philips LED Performance este corpul de iluminat perfect care aduce calitate și luminozitate în orice spațiu de acasă. Lumină confortabilă care nu vă obosește ochii.

### Calitate premium

- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

# Repere

## Eyecomfort

Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulți dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminați corespunzător locuinței.

Produsele noastre îndeplinesc cele mai

exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuațiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensității luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerințele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își

păstrează intensitatea pe întreaga durată de viață, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calității luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeți lumina care este plăcută ochilor. Aveți grijă de ochii dvs.

# Specificații

## Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Dreptunghi

## Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

## Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 15 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000
- Durată de viață nominală: 15.000

## Protecția mediului

- Scoaterea din uz a produsului: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

## Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

## Caracteristicile fotometrice

- Consistența culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Temperatură culoare: 5000 K
- Timp de încălzire până la 60% lumină: 2
- Randament luminos (nominal) (nom.): 18

## Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Birou
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi de birou
- EyeComfort: Da
- Caracteristici suplimentare: Reglabil

## Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 1000 mA

## Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,28 kg
- Înălțime totală: 290 mm
- Lungime totală: 236 mm
- Lățime totală: 85 mm

## Service

- Garanție: 2 ani

**Specifica ii tehnice**

- Flux luminos total al instala iei de iluminat: 90
- Tehnologie bec: LED
- Alimentare de la re ea: 5 V
- Tip baterie: INR18650
- Instala ie de iluminat cu intensitate variabilă: Da
- Puterea becului inclus: 5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protec ie: Clasa III - Tensiune sigură foarte joasă

**Bec**

- Posibilitate upgrade software: Nu

**Ce este acceptat?**

- Compatibil cu caracteristica Efecte: No
- Perioadă de asisten ă definită: Not applicable
- Sisteme de operare compatibile: Nu se aplică
- Protocol de comunicare: Nu se aplică

**Dimensiunile și greutatea ambalajului**

- EAN/UPC - produs: 8719514443839
- Greutate netă: 0,28 kg
- Greutate brută: 0,35 kg
- Înăl ıme: 28,4 cm
- Lungime: 10 cm
- Lă ıme: 10 cm



Data apari ıiei: 2026-06-10  
Versiune: 0.459

© 2026 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garan ție în privin ța preciziei informa ıiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei ac ıiuni corelate. Informa ıiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)