

PHILIPS

Lampă încastrată Diamond
Cut 95 mm 3,5 W

Lămpi încastrate

DL264

Alb

8719514453241



Lumină și stil de nivel superior

Atractiv indiferent dacă este aprins sau stins, acest corp de iluminat cu LED orientat în jos de la Philips se potrivește perfect cu interiorul locuinței dvs., oferind lumină odihnitoare pentru ochi.

Ușor de experimentat

- Instalare fără probleme care nu necesită cablare.

Siguranță

- Fără radiații UV dăunătoare

Material și finisaj

- Material metalic de înaltă calitate


Repere

Instalare simplă

Fără radiații UV dăunătoare

Produsul este conceput pentru a elimina orice radiații UV dăunătoare.

Material metalic de înaltă calitate



Material metalic, durabil și atractiv, pentru un finisaj rezistent.

Specificații

Caracteristicile unui bec

- Domeniu de utilizare: Interior
- Formă lampă: Rotund

Design și finisaj

- Culoare: Alb
- Material: Plastic

Rezistență

- Durată medie de viață (la 2,7 h/zi): 25 an
- Factor de întreținere a fluxului luminos: 70%
- Număr de cicluri de comutare: 50.000

Protecția mediului

- Disposal of the product: La sfârșitul duratei de viață (economice), aruncați produsul conform regulilor locale și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminarea corespunzătoare a produsului va ajuta la prevenirea consecințelor potențiale negative pentru mediu și sănătatea umană.

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse

- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Unghi fascicul: 110 °
- Consistența culorii: 5 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 80
- Timp de încălzire până la 60% lumină: <2

Diverse

- Concepută special pentru: Dormitor, Camera de zi, Sufragerie, Bucătărie, Birou de acasă
- Stil: Contemporan
- Tip: Lămpi încastate
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici

- Intensitate curent lampă: 36 mA
- Eficacitate: 85 lm/W

Consum de energie

- Factor de putere: 0.45

Dimensiunile și greutatea produsului

- Greutate netă: 0,083 kg
- Lungime de tăiere: 6.8-8.0 cm
- Lățime de tăiere: 6.8-8.0 cm
- Înălțime: 4,95 cm
- Lungime: 9,5 cm
- Distanță de încastare: 0,2 cm
- Lățime: 9,5 cm

Service

- Garanție: 1 an(i)

Specificații tehnice

- Durată de viață de până la: 25.000 ore
- Diametru: 95 mm
- Flux luminos total al instalației de iluminat: 300
- Culoare lumină: 3000
- Alimentare de la rețea: CA 220–240
- Instalație de iluminat cu intensitate variabilă: Nu
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 3.5
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecție: Clasa II



Data apariției: 2025-04-19
Versiune: 0.268

© 2025 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com